

INLAY CC-M 70/48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------------|
| 订货号 | 1415940000 |
| 类型 | INLAY CC-M 70/48 |
| GTIN (EAN) | 4050118217247 |
| 数量 | 1 items |

INLAY CC-M 70/48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|-------------|
| 深 | 120 mm | 深度 (英寸) | 4.7244 inch |
| 高度 | 8 mm | 高度 (英寸) | 0.315 inch |
| 宽度 | 76 mm | 宽度 (英寸) | 2.9921 inch |
| 净重 | 65 g | | |

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用数据

| | | | |
|--------|-------------|--------|--------|
| 类型 | 用于 3 个标签的支架 | 宽度 | 76 mm |
| 最大工作温度 | 130 °C | 最小工作温度 | -55 °C |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001675 | ETIM 9.0 | EC001675 |
| ETIM 10.0 | EC001675 | ECLASS 14.0 | 19-14-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 19-14-90-90 | | |

INLAY CC-M 70/48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

应用举例

