

**INLAY CC-M 58/35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

订货号	1415950000
类型	<a href="#">INLAY CC-M 58/35</a>
GTIN (EAN)	4050118217254
数量	1 items

## INLAY CC-M 58/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	120 mm	深度 (英寸)	4.7244 inch
高度	8 mm	高度 (英寸)	0.315 inch
宽度	76 mm	宽度 (英寸)	2.9921 inch
净重	74 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用数据

类型	用于 10 个标签的支架	宽度	76 mm
最大工作温度	130 °C	最小工作温度	-55 °C

## 分类

ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ETIM 10.0	EC001675	ECLASS 14.0	19-14-90-90
ECLASS 15.0	19-14-90-90		

**INLAY CC-M 58/35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

应用举例

