数据信息页

SAISWS-P-4A-3.5/5-M8



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

缆线长度往往各异。 魏德米勒因此提供可定制的多种直插 式接头与电缆的总成。

反向插座和插槽,用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接,结实耐用,十分适合用于机械工程。M8圆形接插件尤为适合空间有限的应用。

螺钉联接能在应用中得到广泛使用。 导线,或是带管状端头的导线,可以插入连接件并用螺钉加固。 这种经典又经济的联接,同样可以支持多导线联接。

通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M8
订货号	<u>1416730000</u>
类型	SAISWS-P-4A-3.5/5-M8
GTIN (EAN)	4050118219951
数量	1 items

SAISWS-P-4A-3.5/5-M8



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-44-01-02

27-44-01-02

27-44-01-16

27-44-01-16

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
 MAMID 认证				
ROHS	 一致			
尺寸和重量				
净重	14 g			
环保产品合规				
RoHS 合规状态	合规,有例外			
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4			
技术资料 可定制接插件				
回路数	4	编码	无	
插针镀层	镀金的	 联接类型	螺钉联接	
外壳基本材料	PA		108 Ω	
最大电缆直径	5 mm	 最小电缆直径	3.5 mm	
	30 V	 额定电流	4 A	
防护等级	IP67	 插拔次数	≥ 100	
污染等级	3	端头类型	公头	
屏蔽连接	否	螺纹环材料	锌压铸	
外壳温度范围	-40 +85 ° C	 连接点截面积,最大值	0.5 mm ²	
连接点截面积,最小值	0.14 mm ²			
分类				
ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635	
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635	

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

EC002635

27-44-01-03

27-44-01-02

27-44-01-02

27-44-01-16

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

目录日期/图纸 2

SAISWS-P-4A-3.5/5-M8



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

图纸	www.weidmueller.com
插针分配方案	