

SAIBWS-P-4A-3.5/5-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的多种直插式接头与电缆的总成。

反向插座和插槽，用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接，结实耐用，十分适合用于机械工程。M8圆形接插件尤为适合空间有限的应用。

螺钉联接能在应用中得到广泛使用。导线，或是带管状端头的导线，可以插入连接件并用螺钉加固。这种经典又经济的联接，同样可以支持多导线联接。

通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M8
订货号	1416750000
类型	SAIBWS-P-4A-3.5/5-M8
GTIN (EAN)	4050118220001
数量	1 items

SAIBWS-P-4A-3.5/5-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

净重

13 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

技术资料 可定制接插件

回路数	4
插针镀层	镀金的
外壳基本材料	PA
最大电缆直径	5 mm
额定电压	30 V
防护等级	IP67
污染等级	3
屏蔽连接	否
外壳温度范围	-40 ... +85 °C
连接点截面积, 最小值	0.14 mm ²

编码	无
联接类型	螺钉联接
绝缘电阻	108 Ω
最小电缆直径	3.5 mm
额定电流	4 A
插拔次数	≥ 100
端头类型	插座
螺纹环材料	锌压铸
连接点截面积, 最大值	0.5 mm ²

分类

ETIM 8.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635
ECLASS 15.0	27-44-01-16

ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 14.0	27-44-01-16

SAIBWS-P-4A-3.5/5-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

插针分配方案

