


**H35,0/30 DS RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



- 聚丙烯的圆锥形电缆入口
  - 105°C 耐热
- 用于规格为 0.5 – 10.0 mm<sup>2</sup> 的导线 (AWG 20-7)  
 材料：镀锡电解铜  
 规格公差 符合 DIN 46228 第 4 部分

通用订货数据

版本	管状端头, 标准, 19 mm, 16 mm, 红色
订货号	<a href="#">1418020000</a>
类型	H35,0/30 DS RT
GTIN (EAN)	4050118221466
数量	50 items
包装	散装

## H35,0/30 DS RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
UR 证书号	E354986

## 尺寸和重量

净重	1.86 g
----	--------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## PW6 技术数据

物品描述	带塑料套的管状端头, 特殊尺寸, 红色	类型	标准
------	---------------------	----	----

## 管状端头

插针镀层直径 (D1)	8.3 mm	插针镀层长度 (L2)	16 mm
环直径(D2)	12.7 mm	塑料套厚度 (S2)	0.4 mm
L1 (mm)	30.00 mm	导线最大压接面积 AWG	AWG 2
金属管厚度(S1)	0.2 mm	剥线长度	19 mm
导线压接面积	35 mm <sup>2</sup>	颜色编码	DIN

## 分类

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

图纸

图纸

