


H35,0/32 DS RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



- 聚丙烯的圆锥形电缆入口
 - 105°C 耐热
- 用于规格为 0.5 – 10.0 mm² 的导线 (AWG 20-7)
 材料：镀锡电解铜
 规格公差 符合 DIN 46228 第 4 部分

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | 管状端头, 标准, 21 mm, 18 mm, 红色 |
| 订货号 | 1418330000 |
| 类型 | H35,0/32 DS RT |
| GTIN (EAN) | 4050118221626 |
| 数量 | 50 items |
| 包装 | 散装 |

技术数据

审批

MAMID 认证



| | |
|-----------------------|-----------------------|
| ROHS | 一致 |
| UL File Number Search | UL 网站 |
| UR 证书号 | E354986 |

尺寸和重量

| | |
|----|--------|
| 净重 | 1.78 g |
|----|--------|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

PW6 技术数据

| | | | |
|------|---------------------|----|----|
| 物品描述 | 带塑料套的管状端头, 特殊尺寸, 红色 | 类型 | 标准 |
|------|---------------------|----|----|

管状端头

| | | | |
|-------------|--------------------|--------------|--------|
| 插针镀层直径 (D1) | 8.3 mm | 插针镀层长度 (L2) | 18 mm |
| 环直径(D2) | 12.7 mm | 塑料套厚度 (S2) | 0.4 mm |
| L1 (mm) | 32.00 mm | 导线最大压接面积 AWG | AWG 2 |
| 金属管厚度(S1) | 0.2 mm | 剥线长度 | 21 mm |
| 导线压接面积 | 35 mm ² | 颜色编码 | DIN |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

图纸

图纸

