

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





成品IE 线路, 铁路电缆 RW (减少接线盒),类 5, PUR, 黑色, 两侧插头RJ45 IP20 无需工具

通用订货数据

版本	系统电缆, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, 5 类 (ISO/IEC
	11801), Radox GKW S, 4 m
订货号	<u>1421710040</u>
类型	IE-C5DB4WE0040A70A70-E
GTIN (EAN)	4050118240627
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	—————————————————————————————————————		
尺寸和重量			
レエ	4	と 英 / サーン	457.4000
<u>长度</u> 净重	4 m 295 g	长度 (英寸)	157.4803 inch
温度			
存储温度 安装温度	-40 °C90 °C	工作温度	-40 °C90 °C
环保产品合规			
RoHS 合规状态 REACH SVHC	合规,无例外 不超过 0.1 wt% 的高度关注:	物质 (SVHC)	
电缆专用标准			
总线阻燃性	符合 ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) 标准	氟含量	According to EN 60684-2 Section 45.2
电缆束上的垂直火花扩散	According to BS4066-3, DIN EN 50266-2-5, According to IEC 60332-3-25 D	多芯线金属数据和控制电缆	According to EN50288-2-2
卤化氢含量	According to EN-50267-2-1, According to IEC 60754-1	燃气的腐蚀性	to IEC 60754-2
轨道车防火	According to DIN 5510-2 fire safety levels 1,2,3,4, According to BS 6853, According to EN50288-2-2, According to EN 45545, HL1 - HL3	烟雾密度	According to BS 6853 Appendix D, 符合 EN 50268-2, According to IEC 61034-2
有毒气体	According to BS 6853 Appendix B		
通用标准			
连接器标准	IEC 60603-7-51		
右插头			
插头,右	RJ45, IP20, 针式端头, 笔 直, 插头, 铸锌, 带屏蔽		
左插头			
插头,左	RJ45, IP20, 针式端头, 笔 直, 插头, 铸锌, 带屏蔽		
电缆电气属性			
目录册	5 类 (ISO/IEC 11801)		

目录日期/图纸 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

电缆的机械和材料属性			
防油	in accordance with EN 50306-3	卤素	无卤, 符合IEC 60754-2标 准
最小弯曲半径,多次	6 *直径	抗磨性	非常好
燃气的腐蚀性	to IEC 60754-2	烟雾密度	According to BS 6853 Appendix D, 符合 EN 50268-2, According to IEC 61034-2
电缆结构			
绞合线	7	护套颜色	黑色
截面积	2*2*AWG 22/7 - 2*2*0.36 mm²	屏蔽	SF/UTP
绝缘横截面	1.58 mm	最大护套直径	7 mm
最小护套直径	6.2 mm	护套材料	Radox GKW S
分类			
ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

目录日期/图纸 3

数据信息页

IE-C5DB4WE0040A70A70-E




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



接线图 分解图纸

RJ45		RJ45
1	yellow	1
0	orange	
2	white	_
3 ——	blue	3
6	biue	6





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

TM HF 12 mm



TM 标记套不含卤素,并且不含有害材料。 该标记套适合于插入 TM-I 12 或 TM-I 18。 应用广泛,适合电缆和线路。 在交通行业中得到广泛认可和应用。 窄型设计确保能安全固定在导线上。

- 不含卤素窄型设计确保能安全固定在导线上。
- •
- TMX 18 可采用电缆扎带固定 (宽度 3.6mm)

通用订货数据

类型	TM 4/12 HF/HB	版本
订货号	<u>1719840000</u>	TM, 套筒 x 11.4 mm, 聚乙烯胺 LD, 颜色编码: 透明, 导线外径: 6 - 10
GTIN (EAN)	4008190353193	mm
数量	500 ST	

TM HF 18 mm



TM 标记套不含卤素,并且不含有害材料。 该标记套适合于插入 TM-I 12 或 TM-I 18。 应用广泛,适合电缆和线路。 在交通行业中得到广泛认可和应用。 窄型设计确保能安全固定在导线上。

- 不含卤素窄型设计确保能安全固定在导线上。
- •
- TMX 18 可采用电缆扎带固定 (宽度 3.6mm)

通用订货数据

类型	TM 4/18 HF/HB	版本
订货号	<u>1719850000</u>	TM, 套筒 x 11.4 mm, 聚乙烯胺 LD, 颜色编码: 透明, 导线外径: 6 - 10
GTIN (EAN)	4008190353209	mm
数量	500 ST	

编制日期 04.11.2025 03:18:34 MEZ

目录日期/图纸 5