

SFX-M 11/60-5 ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



提供铝和不锈钢材质的 MetalliCard，能满足广泛的标识要求。镀铬的铝质标记牌物美价廉，应用广泛，尤其在彩色打印中能呈现高对比度。在技术要求苛刻的化学与工艺行业，耐化学性能出色的不锈钢 MetalliCard 是您安全的选择。其格式能满足整个系统的标识需要。不管是小型设备还是铭牌，都能确保高品质的标记工艺。MetalliCard 还具备最佳的安装特性。MetalliCards 灵活通用，这得益于其多样的固定方式：粘合、锚固、标记座、标签固定轨或不锈钢电缆扎带。在 SFX-M 中经过特殊打孔后，可以使用钢电缆扎带。针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | MetalliCard, 导线及电缆标记号, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, 银色 |
| 订货号 | 1422570000 |
| 类型 | SFX-M 11/60-5 ST |
| GTIN (EAN) | 4050118226157 |
| 数量 | 50 items |

SFX-M 11/60-5 ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|-------------|
| 深 | 0.8 mm | 深度 (英寸) | 0.0315 inch |
| 高度 | 60 mm | 高度 (英寸) | 2.3622 inch |
| 宽度 | 11 mm | 宽度 (英寸) | 0.4331 inch |
| 净重 | 2.3 g | | |

温度

工作温度范围 -55...130 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

| | | | |
|--------------|---|-------------|--|
| 每个弧形的数量 | 50 | | |
| 打印类型 | 空白 | | |
| 类型 | 无卤 | | |
| 宽度 | 11 mm | | |
| 最大工作温度 | 130 °C | | |
| 最小工作温度 | -55 °C | | |
| 颜色编码 | 银色 | | |
| 基础材料 | 不锈钢 1.4301 | | |
| 打印标志 | 无 | | |
| 每个包装单元的标记号数量 | 供电形式 | MetalliCard | |
| 标记区域大小 | 11.2 x 45 mm | | |
| 推荐使用的工业 | 流程, 能源 | | |
| 适用的打印机 | | | |
| 每种组合对应的标识牌数 | 1 MetalliCard = Conductor and cable markers | | |
| 工作温度范围 | -55...130 °C | | |

导线和电缆标记号

| | | | |
|--------|---------------------|--------|--------------------------|
| 最大压接面积 | 500 mm ² | 最小压接面积 | 16 mm ² |
| 最大电缆外径 | 40 mm | 最小电缆外径 | 7 mm |
| 电缆扎带孔径 | 扁平 | 导线外径 | 7 - 40 mm |
| 适用电缆扎带 | 塑料材质 | 导线压接面积 | 16 - 500 mm ² |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

SFX-M 11/60-5 ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



SFX-M 11/60-5 ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

补充产品



通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----|
| 类型 | PRIMER CC-M | 版本 |
| 订货号 | 2068020000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118416534 | |
| 数量 | 100 ST | |

Inlay



提供铝和不锈钢材质的 MetalliCard，能满足广泛的标识要求。镀铬的铝质标记牌物美价廉，应用广泛，尤其在彩色打印中能呈现高对比度。在技术要求苛刻的化学与工艺行业，耐化学性能出色的不锈钢 MetalliCard 是您安全的选择。其格式能满足整个系统的标识需要。不管是小型设备还是铭牌，都能确保高品质的标记工艺。MetalliCard 还具备最佳的安装特性。MetalliCards 灵活通用，这得益于其多样的固定方式：粘合、锚固、标记座、标签固定轨或不锈钢电缆扎带。在 SFX-M 中经过特殊打孔后，可以使用钢电缆扎带。针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----|
| 类型 | INLAY SFX-M 11/60 | 版本 |
| 订货号 | 1341110000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118145601 | |
| 数量 | 1 ST | |