

SAISWS-M-8A-6/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的多种直插式接头与电缆的总成。

反向插座和插头，用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接，结实耐用，十分适合用于机械工程。M 12 接插件提供5种联接系统的方式

螺钉联接能在应用中得到广泛使用。导线，或是带管状端头的导线，可以插入连接件并用螺钉加固。这种经典又经济的联接，同样可以支持多导线联接。

通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M12
订货号	1423040000
类型	SAISWS-M-8A-6/8-M12
GTIN (EAN)	4050118227321
数量	1 items

SAISWS-M-8A-6/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

直径

20.2 mm

净重

40 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7

SCIP

bcee35cf-c0f5-43d2-8daf-65ab0d08641a

技术资料 可定制接插件

回路数

8

插针镀层

镀金的

联接类型

螺钉联接

绝缘电阻

≥ 108 Ω

最小电缆直径

6 mm

最小压接面积

0.14 mm²

额定电流

2 A

插拔次数

≥ 100

端头类型

公头

螺纹环材料

锌压铸

连接点截面积, 最大值

0.25 mm²

编码

A 编码

LED

不

外壳基本材料

锌压铸镀镍

最大电缆直径

8 mm

最大压接面积

0.25 mm²

额定电压

30 V

防护等级

IP67

污染等级

3

屏蔽连接

是

外壳温度范围

-40 ... +85 °C

连接点截面积, 最小值

0.14 mm²

PB47 USB /M12 I通用参数

回路数

8

端口 1

M12

端口 2

螺钉

阻燃等级符合 UL 94

V-0

外壳基本材料

锌压铸镀镍

联接螺纹

M12

插针镀层

镀金的

单股导线的最大压接面积 (AWG)

AWG 24

最小多股导线接线截面积

0.14 mm²

最大压接面积 软导线

0.25 mm²

单股导线的最小压接面积

0.14 mm²

单股导线最大截面

0.25 mm²

防护等级

IP67

插拔次数

≥ 100

标准

连接器标准

IEC 61076-2-101

分类

ETIM 8.0

EC002635

ETIM 10.0

EC002635

ECLASS 15.0

27-44-01-16

ETIM 9.0

EC002635

ECLASS 14.0

27-44-01-16

SAISWS-M-8A-6/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

插针分配方案

