

## SAISWS-M-8A-6/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的各种直插式接头与电缆的总成。

反向插座和插头，用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接，结实耐用，十分适合于机械工程。M12接插件提供5种联接系统的方式

螺钉联接能在应用中得到广泛使用。导线,或是带管状端头的导线，可以插入连接件并用螺钉加固。这种经典又经济的联接,同样可以支持多导线联接。

## 通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M12
订货号	<a href="#">1423040000</a>
类型	SAISWS-M-8A-6/8-M12
GTIN (EAN)	4050118227321
数量	1 items

## SAISWS-M-8A-6/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

直径	20.2 mm	净重	40 g
----	---------	----	------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7
SCIP	bcee35cf-c0f5-43d2-8daf-65ab0d08641a

## 技术资料 可定制接插件

回路数	8	编码	A 编码
插针镀层	镀金的	LED	不
联接类型	螺钉联接	外壳基本材料	锌压铸镀镍
绝缘电阻	≥ 108 Ω	最大电缆直径	8 mm
最小电缆直径	6 mm	最大压接面积	0.25 mm <sup>2</sup>
最小压接面积	0.14 mm <sup>2</sup>	额定电压	30 V
额定电流	2 A	防护等级	IP67
插拔次数	≥ 100	污染等级	3
端头类型	公头	屏蔽连接	是
螺纹环材料	锌压铸	外壳温度范围	-40 ... +85 °C
连接点截面积, 最大值	0.25 mm <sup>2</sup>	连接点截面积, 最小值	0.14 mm <sup>2</sup>

## PB47 USB /M12 I通用参数

回路数	8	端口 1	M12
端口 2	螺钉	阻燃等级符合 UL 94	V-0
外壳基本材料	锌压铸镀镍	联接螺纹	M12
插针镀层	镀金的	单股导线的最大压接面积 (AWG)	AWG 24
最小多股导线接线截面积	0.14 mm <sup>2</sup>	最大压接面积 软导线	0.25 mm <sup>2</sup>
单股导线的最小压接面积	0.14 mm <sup>2</sup>	单股导线最大截面	0.25 mm <sup>2</sup>
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 100

## 标准

连接器标准	IEC 61076-2-101
-------	-----------------

## 分类

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

**SAISWS-M-8A-6/8-M12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

插针分配方案

