

SAIBWS-M-8A-6/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的各种直插式接头与电缆的总成。

反向插座和插头，用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接，结实耐用，十分适合于机械工程。M12接插件提供5种联接系统的方式

螺钉联接能在应用中得到广泛使用。导线,或是带管状端头的导线，可以插入连接件并用螺钉加固。这种经典又经济的联接,同样可以支持多导线联接。

通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M12
订货号	1423050000
类型	SAIBWS-M-8A-6/8-M12
GTIN (EAN)	4050118227154
数量	1 items

SAIBWS-M-8A-6/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致

尺寸和重量

净重 57 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7
SCIP	bcee35cf-c0f5-43d2-8daf-65ab0d08641a

技术资料 可定制接插件

回路数	8	编码	A 编码
插针镀层	镀金的	联接类型	螺钉联接
外壳基本材料	CuZn, 铸锌	最大电缆直径	8 mm
最小电缆直径	6 mm	额定电压	60 V
额定电流	2 A	防护等级	IP67
插拔次数	≥ 100	污染等级	3
端头类型	插座	屏蔽连接	是
螺纹环材料	锌压铸	外壳温度范围	-40 ... +85 °C
连接点截面积, 最大值	0.5 mm ²	连接点截面积, 最小值	0.14 mm ²

PB47 USB /M12 I通用参数

回路数	8	外壳基本材料	CuZn, 铸锌
联接螺纹	M12	插针镀层	镀金的
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 100

标准

连接器标准 IEC 61076-2-101

分类

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

插针分配方案

