

**HSS-HF 19.1-38.1EL Y10M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



热缩套管标记号用于电缆和电线，可提供双面打印。柔软的热缩套管可永久套在导线上，节省空间。

**通用订货数据**

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 版本         | 导线及电缆标记号, 19.1 - 38.1 mm, 黄色 |
| 订货号        | <a href="#">1423310000</a>   |
| 类型         | HSS-HF 19.1-38.1EL Y10M      |
| GTIN (EAN) | 4050118227765                |
| 数量         | 1 items                      |

## HSS-HF 19.1-38.1EL Y10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

|    |          |         |             |
|----|----------|---------|-------------|
| 深  | 1.5 mm   | 深度 (英寸) | 0.0591 inch |
| 宽度 | 60.5 mm  | 宽度 (英寸) | 2.3819 inch |
| 长度 | 10000 mm | 长度 (英寸) | 393.7 inch  |
| 净重 | 936 g    |         |             |

## 温度

工作温度范围 -55...105 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用数据

|        |  |         |              |
|--------|--|---------|--------------|
| 打印类型   | 空白   | 宽度      | 60.5 mm      |
| 最大工作温度 | 105 °C   | 最小工作温度  | -55 °C       |
| 颜色编码   | 黄色   | 卤素      | 不            |
| 长度     | 10000 mm   | 基础材料    | 聚烯烃          |
| 打印标志   | 无  | 推荐使用的工业 | 交通           |
| 适用的打印机 | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> | 工作温度范围  | -55...105 °C |
| 每卷数量   | 1  |         |              |

## 导线和电缆标记号

|         |                          |        |                     |
|---------|--------------------------|--------|---------------------|
| 卤素      | 不                        | 最大压接面积 | 240 mm <sup>2</sup> |
| 最小压接面积  | 70 mm <sup>2</sup>       | 最大电缆外径 | 38.1 mm             |
| 最小电缆外径  | 19.1 mm                  | 收缩率    | 2:1                 |
| 推荐的收缩温度 | 90 °C                    | 导线外径   | 19.1 - 38.1 mm      |
| 导线压接面积  | 70 - 240 mm <sup>2</sup> |        |                     |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**HSS-HF 19.1-38.1EL Y10M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

墨带



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 类型         | RIBBON HSS HF EL 40/300... | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">1426210000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118228823              |            |
| 数量         | 1 ST                       |            |

**THM MULTIMARK**




这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

|            |                            |    |
|------------|----------------------------|----|
| 类型         | MULTIMARK ROLLER 115       | 版本 |
| 订货号        | <a href="#">1357420000</a> |    |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |    |
| 数量         | 1 ST                       |    |
| 类型         | MULTIMARK ROLLER 30        | 版本 |
| 订货号        | <a href="#">1357430000</a> |    |
| GTIN (EAN) | 4050118160253              |    |
| 数量         | 1 ST                       |    |

**THM MULTIMARK PLUS**



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

## HSS-HF 19.1-38.1EL Y10M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

### 通用订货数据

|            |                            |    |
|------------|----------------------------|----|
| 类型         | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | 版本 |
| 订货号        | <a href="#">2672590000</a> |    |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |    |
| 数量         | 1 ST                       |    |