

**IE-FCM-USB-3.0-A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

检修接口 FrontCom® Micro IP65 中带 USB

**通用订货数据**

版本	FrontCom Micro USB 耦合, USB 3.0, 类型 A
订货号	<a href="#">1427960000</a>
类型	IE-FCM-USB-3.0-A
GTIN (EAN)	4050118232318
数量	10 items

**IE-FCM-USB-3.0-A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
证书号 (cULus)	E316369

**尺寸和重量**

深	42.9 mm	深度 (英寸)	1.689 inch
高度	44 mm	高度 (英寸)	1.7323 inch
宽度	29.5 mm	宽度 (英寸)	1.1614 inch
最小壁厚	1 mm	最大壁厚	5 mm
净重	18.55 g		

**温度**

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**PB47 USB /M12 I通用参数**

端口 1	USB A	端口 2	USB A
物品描述	FrontCom Micro USB 耦合, USB 3.0	布线	类型 A
颜色编码	黑色	外壳基本材料	PA UL 94 VO
插针镀层	镍, 镀金	安装方式	开关柜, 分线盒
屏蔽材料	不锈钢, 镀镍	屏蔽	360度 ; 屏蔽触点
防护等级	IP65, 闭合状态	插拔次数	≥ 1500

**通用标准**

连接器标准	IEC 61076-3-107	通信附件的 UL 标准	UL 1863
证书号 (cULus)	E316369		

**电气特性**

触点电阻	≤ 30 mΩ	绝缘电阻	≥ 1000 MΩ
------	---------	------	-----------

**分类**

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		


**IE-FCM-USB-3.0-A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


**图纸**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**尺寸图**



**安装开孔**



**IE-FCM-USB-3.0-A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****IE紧固元件**

导轨安装工具可以帮助你拧紧04型法兰的锁紧装置。

特点：

- 标准工具
- 采用耐用塑料制成

**通用订货数据**

类型	IE-FISP-V4	版本
订货号	<a href="#">9204370000</a>	Mounting tool
GTIN (EAN)	4032248660780	
数量	2 ST	

**中性**

SM是一种用于标记控制和信号设备的MultiCard标记号。标记号可以卡入固定座里或者通过背带胶安装。可以使用PrintJet CONNECT或绘图打印机标记系统创建自定义标记号。

- 用户可以快速制作适合自己的标记号
- 无需存储标准标记号
- PrintJet打印机能持久打印，可替代雕版方案
- 建议恶劣环境下使用ETO SM防护膜
- 支撑座可以用在西门子、ABB、Moeller和Télémechanique的22 mm或30 mm直径的按钮上针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

**通用订货数据**

类型	SM 27/18 MC NE WS	版本
订货号	<a href="#">1699860000</a>	SwitchMark, 设备标识牌, 18 x 27 mm, SwitchMark 支架, 白色
GTIN (EAN)	4008190892302	
数量	80 ST	

**补充产品**

SM是一种用于标记控制和信号设备的MultiCard标记号。标记号可以卡入固定座里或者通过背带胶安装。可以使用PrintJet CONNECT或绘图打印机标记系统创建自定义标记号。

- 用户可以快速制作适合自己的标记号
- 无需存储标准标记号
- PrintJet打印机能持久打印，可替代雕版方案
- 建议恶劣环境下使用ETO SM防护膜
- 支撑座可以用在西门子、ABB、Moeller和Télémechanique的22 mm或30 mm直径的按钮上针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。


**IE-FCM-USB-3.0-A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****通用订货数据**

类型	SM-H 27/18 SW	版本
订货号	<a href="#">1716630000</a>	SwitchMark, 附件, 48 x 27 mm, 黑色
GTIN (EAN)	4008190343194	
数量	25 ST	

**空白**

ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。  
适合于以下设备生产商的设备 : Siemens、ABB、Beckhoff 等。

**优点 :**

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印 : 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

**通用订货数据**

类型	ESG 9/11 K MC NE WS	版本
订货号	<a href="#">1857440000</a>	ESG, 设备标识牌 x 11 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 ST	

**扁平插套****PVC 预绝缘的扁平插套, 带铜套**

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口, 保证导线最优化的进入

**通用订货数据**

类型	LIF 1,5F288 R	版本
订货号	<a href="#">9200520000</a>	电缆端头, 绝缘电缆端头, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , 红色
GTIN (EAN)	4032248410361	
数量	100 ST	