

**HDC MHE 8 FC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



**灵活**

四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

**通用订货数据**

版本	信号模块, 400 V, 16 A, 回路数: 8, 冷压联接, 插座, 所需插槽数: 1
订货号	<a href="#">1428890000</a>
类型	HDC MHE 8 FC
GTIN (EAN)	4050118233254
数量	1 items

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证

ROHS 一致  
UL File Number Search [UL 网站](#)  
cURus 证书号 E92202

## 尺寸和重量

深	34 mm	深度 (英寸)	1.3386 inch
高度	41.6 mm	高度 (英寸)	1.6378 inch
宽度	14.5 mm	宽度 (英寸)	0.5709 inch
净重	11.71 g		

## 温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3  
SCIP 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

## 通用数据

回路数	8	阻燃等级符合 UL 94	V-0
绝缘电阻	1012 Ω	插拔次数	≥ 500
型号	插座	过压等级	III
污染等级	3	基础材料	聚碳酸酯, 玻璃纤维增强
系列	ModuPlug	额定电压 (DIN EN 61984)	400 V
按照 UL/CSA 额定电压	600 V	额定冲击电压 (DIN EN 61984)	6 kV
额定电流 (DIN EN 61984)	16 A	所需插槽数	1

## 安全接地数据

PE 连接类型 模块框架的螺钉联接

## 版本

导线最大压接面积 AWG	AWG 12	额定连接下的裸线长度	7.5 mm
联接类型	冷压联接	导线最小压接面积 AWG	AWG 20
最大压接面积	4 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	0.5 mm <sup>2</sup>

## 分类



ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHE 8 FC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

图纸


www.weidmueller.com




HDC-MHE 8-Module im IP65-Gehäuse,  
 Leiter H05V-K0,5:




HDC-MHE 8-Module im IP65-Gehäuse,  
 Leiter H07V-K4,0:



HDC-MHE 8-modules in the IP65-housing,  
 Conductor H05V-K0,5:



HDC-MHE 8-modules in the IP65-housing,  
 Conductor H07V-K4,0:



冷压插针HE



压接可以在导线和触点之间实现安全可靠的电气和机械联接。理想的压接具有气密性和防腐性。

通用订货数据

类型	HDC-C-HE-BM0.5AG	版本
订货号	<a href="#">1201100000</a>	重载接插件, 冷压插针, HE, HEE, HQ, MixMate, 插座, 最大压接面积: 0.5, 车削的, 铜合金
GTIN (EAN)	4008190142698	
数量	100 ST	
类型	HDC-C-HE-BM0.5AU	版本
订货号	<a href="#">1651470000</a>	重载接插件, 冷压插针, HE, HEE, HQ, MixMate, 插座, 最大压接面积: 0.5, 车削的, 铜合金
GTIN (EAN)	4008190400149	
数量	100 ST	
类型	HDC-C-HE-BM0.75-1.00AG	版本
订货号	<a href="#">1201200000</a>	重载接插件, 冷压插针, HE, HEE, HQ, MixMate, 插座, 最大压接面积: 1, 车削的, 铜合金
GTIN (EAN)	4008190044480	
数量	100 ST	
类型	HDC-C-HE-BM0.75-1.00AU	版本
订货号	<a href="#">1651480000</a>	重载接插件, 冷压插针, HE, HEE, HQ, MixMate, 插座, 最大压接面积: 1, 车削的, 铜合金
GTIN (EAN)	4008190400156	
数量	100 ST	
类型	HDC-C-HE-BM1.5AG	版本
订货号	<a href="#">1201300000</a>	重载接插件, 冷压插针, HE, HEE, HQ, MixMate, 插座, 最大压接面积: 1.5, 车削的, 铜合金
GTIN (EAN)	4008190100346	
数量	100 ST	
类型	HDC-C-HE-BM1.5AU	版本
订货号	<a href="#">1651490000</a>	重载接插件, 冷压插针, HE, HEE, HQ, MixMate, 插座, 最大压接面积: 1.5, 车削的, 铜合金
GTIN (EAN)	4008190400163	
数量	100 ST	
类型	HDC-C-HE-BM2.5AG	版本
订货号	<a href="#">1201400000</a>	重载接插件, 冷压插针, HE, HEE, HQ, MixMate, 插座, 最大压接面积: 2.5, 车削的, 铜合金
GTIN (EAN)	4008190047078	
数量	100 ST	
类型	HDC-C-HE-BM2.5AU	版本
订货号	<a href="#">1651500000</a>	重载接插件, 冷压插针, HE, HEE, HQ, MixMate, 插座, 最大压接面积: 2.5, 车削的, 铜合金
GTIN (EAN)	4008190400170	
数量	100 ST	
类型	HDC-C-HE-BM4.0AG	版本
订货号	<a href="#">1201500000</a>	重载接插件, 冷压插针, HE, HEE, HQ, MixMate, 插座, 最大压接面积: 4, 车削的, 铜合金
GTIN (EAN)	4008190148096	
数量	100 ST	
类型	HDC-C-HE-BM4.0AU	版本
订货号	<a href="#">1651510000</a>	重载接插件, 冷压插针, HE, HEE, HQ, MixMate, 插座, 最大压接面积: 4, 车削的, 铜合金
GTIN (EAN)	4008190400187	
数量	100 ST	

## HDC MHE 8 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

类型	HDC-C-HE-BM4.65AU	版本
订货号	<a href="#">1116530000</a>	重载接插件, 冷压插针, HE, HEE, HQ, MixMate, 插座, 最大压接面积:
GTIN (EAN)	4032248897254	4.65, 车削的, 铜合金
数量	100 ST	

HDC MHE 8 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

配套联接件

www.weidmueller.com

电气模块



灵活  
 四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

类型	HDC MHE 8 MC	版本
订货号	<a href="#">1428880000</a>	信号模块, 400 V, 16 A, 回路数: 8, 冷压联接, 插针式, 所需插槽数: 1
GTIN (EAN)	4050118233247	
数量	1 ST	
类型	HDC MHE 8 MP	版本
订货号	<a href="#">2748440000</a>	信号模块, 400 V, 16 A, 回路数: 8, PUSH IN 带执行器, 插针式, 所需插槽数: 1
GTIN (EAN)	4050118890952	
数量	1 ST	