

HDC MHP100 PE MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**灵活**

四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | 电源模块, 1000 V, 100 A, 回路数: 1, 冷压联接, 插头, 所需插槽数: 1 |
| 订货号 | 1429090000 |
| 类型 | HDC MHP100 PE MC |
| GTIN (EAN) | 4050118233537 |
| 数量 | 1 items |

HDC MHP100 PE MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证

**尺寸和重量**

| | |
|----|---------|
| 深 | 34 mm |
| 高度 | 40.1 mm |
| 宽度 | 14.5 mm |
| 净重 | 57 g |

| | |
|---------|-------------|
| 深度 (英寸) | 1.3386 inch |
| 高度 (英寸) | 1.5787 inch |
| 宽度 (英寸) | 0.5709 inch |

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用数据

| | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| 回路数 | 1 | 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
| 绝缘电阻 | 1012 Ω | 插拔次数 | ≥ 500 |
| 型号 | 插頭 | 过压等级 | III |
| 污染等级 | 3 | 基础材料 | 聚碳酸酯, 玻璃纤维增强 |
| 系列 | ModuPlug | 额定电压 (DIN EN 61984) | 1000 V |
| 按照 UL/CSA 额定电压 | 1000 V DC (IEC) | 额定冲击电压 (DIN EN 61984) | 8 kV |
| 额定电流 (DIN EN 61984) | 100 A | 所需插槽数 | 1 |

安全接地数据

PE 连接类型 冷压联接

版本

联接类型 冷压联接

分类



| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ETIM 10.0 | EC000438 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-17 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-17 | | |

HDC MHP100 PE MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



HDC MHP100 PE MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件**100 A 压接触点**

压接可以在导线和触点之间实现安全可靠的电气和机械联接。理想的压接具有气密性和防腐蚀性。

**通用订货数据**

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| 类型 | HDC MHP100 M 10 | 版本 |
| 订货号 | 1435750000 | 插针式, 银的, 10 - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118240566 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | HDC MHP100 M 16 | 版本 |
| 订货号 | 1435760000 | 插针式, 银的, 16 - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118240689 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | HDC MHP100 M 25 | 版本 |
| 订货号 | 1435770000 | 插针式, 银的, 25 - 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118240573 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | HDC MHP100 M 35 | 版本 |
| 订货号 | 1435780000 | 插针式, 银的, 35 - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118240672 | |
| 数量 | 10 ST | |

其他事项

除了重载接插件, RockStar® 还包含相应的附件, 确保有效、可行和安全的系统布线, 例如编码系统、屏蔽夹、盖板和更换密封件

**通用订货数据**

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型 | HDC MHP100 REMOVAL TOOL | 版本 |
| 订货号 | 1480380000 | ModuPlug, 退针工具 |
| GTIN (EAN) | 4050118288933 | |
| 数量 | 1 ST | |