

## ESO UR20 DIN A4 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 通用订货数据

版本	端子标记号, 插入式标记号, 90 x 8 mm, 白色
订货号	<a href="#">1429430000</a>
类型	ESO UR20 DIN A4 WS
GTIN (EAN)	4050118233865
数量	10 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-08-31T00:00:00+02:00
替代产品	<a href="#">THM UR20 WS</a>

## 技术数据

## 审批

RoHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

高度	90 mm	高度 (英寸)	3.5433 inch
宽度	8 mm	宽度 (英寸)	0.315 inch
净重	11.35 g		

## 温度

工作温度范围	-40...80 °C
--------	-------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用数据

材料颜色 (阻抗编码)	9	
打印方向	水平和垂直的	
每个弧形的数量	60	
宽度	8 mm	
阻燃等级符合 UL 94	HB	
最大工作温度	80 °C	
最小工作温度	-40 °C	
颜色编码	白色	
基础材料	纸质	
打印标志	无	
每个包装单元的标记号数量	供电形式	标签页
每种组合对应的标识牌数	1 Label sheet = Insert markers	
工作温度范围	-40...80 °C	

## 分类

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

**ESO UR20 DIN A4 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

