

IE-FM6Z2LO0002MLD0LDO-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



预装 IE-导线, LWL

通用订货数据

版本	转接电缆, 双卡槽固定, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 62.5 µm, LSZH, 2 m
订货号	1433930020
类型	IE-FM6Z2LO0002MLD0LDO-X
GTIN (EAN)	4050118242607
数量	1 items

IE-FM6Z2LO0002MLD0LDO-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

长度 2 m 长度 (英寸) 78.7402 inch
净重 20 g

温度

存储温度 工作温度 -20 °C...70 °C
安装温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

电缆专用标准

对双绞线的说明 IEC 61156-6, DIN EN 50288-4-2 对检验通信对称电缆的说明 IEC 61935-3

通用标准

连接器标准 IEC 61754-20

标准

连接器标准 IEC 61754-20

LWL

光纤类型 GOF, 多重模式, OM1 衰减 ≤ 3.1 dB/km @ 850 nm, 在 1300 nm 时 ≤ 0.8 dB/km
带宽 ≥ 200 MHz*km @ 850 nm, ≥ 600 MHz*km @ 1300 nm

右插头

插头, 右 LC-Duplex, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽

左插头

插头, 左 LC-Duplex, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽

插头

插头, 右 LC-Duplex, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽 插头, 左 LC-Duplex, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽

技术数据

www.weidmueller.com

电缆的机械和材料属性

卤素	不	最小弯曲半径, 多次	40 mm
最小弯曲半径, 单次	20 mm	阻燃性	IEC 60754-2

电缆结构

护套直径	2.0 * 4.1 mm	护套颜色	橙色
标准名称	I-V(ZN)H	护套材料	LSZH
电缆结构	光纤软线	一次涂覆	245.00 µm
芯线直径	62.5 µm		

分类

ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ETIM 10.0	EC002607	ECLASS 14.0	27-06-10-03
ECLASS 15.0	27-06-10-03		

图纸

分解图纸



V0 material



SlimFix 是带有节约空间的思想设计出来的导线和电缆标记号。可以在导线安装完成后再安装标记号。标记号由无卤素的材料制成，并且满足阻燃等级 V0/V2 的要求。SlimFix 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。SF 工具可以使非常小的导线也很容易安装。

优点：

- 采用无卤材料
- 阻燃等级：V0/V2
- 在交通等行业被认可和信任的标记号
- 如果导线截面积超过 16.0 mm²，必须用电缆扎带固定
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式

通用订货数据

类型	VT SF 5/21 MC NE WS V0	版本
订货号	1689470001	SlimFix, 导线及电缆标记号, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190872571	
数量	160 ST	
类型	VT SF 6/21 MC NE WS V0	版本
订货号	1730560001	SlimFix, 导线及电缆标记号, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190954611	
数量	160 ST	