

SAIE-M12B-CD-1.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



面板安装联接器用于传感器/执行器布线的设备侧联接。有 M12、M8 和 M5 几种规格。

通用订货数据

版本	内置插头, M12, 孔式直, PG 9, 回路数: 5, 1 m
订货号	1436710100
类型	SAIE-M12B-CD-1.0U
GTIN (EAN)	4050118244458
数量	1 items

SAIE-M12B-CD-1.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

净重	80 g
----	------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

电缆技术参数

电缆长度	1 m	护套颜色	红紫色
PE 功能	无	最小弯曲半径, 可变	10 x 电缆直径
最小弯曲半径, 固定	5 x 电缆直径	股线 / 电缆长度	1 m
护套材料	PUR 不含卤素的	回路数	5

技术资料 可定制接插件

回路数	5	编码	A 编码
插针镀层	镀金的	最大电缆直径	7.5 mm
最小电缆直径	6.9 mm	额定电压	125 V
额定电流	4 A	防护等级	IP68
污染等级	3	电缆接头	PG 9
外壳温度范围	-5 ... +70 °C		

标准

连接器标准	IEC 61076-2-101
-------	-----------------

分类



ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

SAIE-M12B-CD-1.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

尺寸图**分解图纸****接线图**