WP 2.5/1AN/12




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片









魏德米勒 WeiCoS 系统插头可用于各种不同的连接系统。 该产品系列含有 1 至 10 回路的预组装接插件,可单独装配。这确保产品可以灵活地用于各个应用。定制附件增强了安全性,避免受到环境影响。

通用订货数据

版本	插头(端子), 螺钉联接, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 联接点数量: 12, 回路数: 12, 宽度: 62.2 mm
订货号	<u>1438250000</u>
类型	WP 2.5/1AN/12
GTIN (EAN)	4050118260205
数量	50 items

WP 2.5/1AN/12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
/ \			
 深	41 mm	深度 (英寸)	1.6142 inch
高度	22.9 mm	高度 (英寸)	0.9016 inch
宽度	62.2 mm	宽度 (英寸)	2.4488 inch
净重	46.74 g		
温度			
左继冯帝	-25 °C55 °C	17 空泪 床	E °C 40 °C
存储温度 最小持续工作温度	-25 °C55 °C	 	-5 °C40 °C 120 °C
	-50 C	取入付纸工TF/加及	120 C
环保产品合规			
RoHS 合规状态	 合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高原	度关注物质 (SVHC)	
其它技术参数			
开放端	关闭的	安装方式	插入的
可压接导线 (额定联接)			
测量规 按照 60 947-1 标准	A4	导线最大压接面积 AWG	AWG 12
连接方向		最大拧紧力矩	0.6 Nm
最小拧紧力矩	0.4 Nm		7 mm
联接类型	螺钉联接	联接点数量	12
压接范围,最大	4 mm ²	 压接范围,最小	0.13 mm ²
压接螺钉	M 2.5	螺丝刀口尺寸	0.6 x 3.5 mm
导线最小压接面积 AWG	AWG 26		端 2.5 mm²
导线连接截面积,多股细导线,带管 头 DIN 46228/4,最小	状端 0.13 mm²	写线连接截面积,多股细导线,带管状的 头 DIN 46228/1,最大	端 2.5 mm²
导线连接截面积,多股细导线,带管 头 DIN 46228/1,最小	状端 0.13 mm²	最大压接面积 软导线	2.5 mm ²
最小多股导线接线截面积	0.13 mm ²	接线截面积,多股线,最大	4 mm ²
接线截面积,多股线,最小	0.13 mm ²	导线连接截面积,单股硬导线,最大	4 mm ²
导线连接截面积,单股硬导线,最小	0.13 mm ²		
材料参数			
基础材料	Wemid		
至吨仍科 阻燃等级符合 UL 94	V-0		小小司
系统特征值	'		
类型	螺钉连接,插座	必须的端板	是
电位数量	12	层数	1
每层压接点数量	1	PE联接	无

目录日期/图纸 2

WP 2.5/1AN/12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

通用的			
回路数	12	导线最大压接面积 AWG	AWG 12
导线最小压接面积 AWG	AWG 26	标准	符合 IEC 60947-7-1 标准
额定数据			
额定横截面	2.5 mm ²	额定电压	500 V
额定直流电压	500 V	额定电流	24 A
标准	符合 IEC 60947-7-1 标准	体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	1.33 mΩ
功率损耗符合 IEC 60947-7-x	0.77 W	污染等级	3
分类			
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

目录日期/图纸 3

数据信息页

WP 2.5/1AN/12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

标识牌支架



标识牌支架允许以 5 或 5.1 mm 的节距额外安装标准标识牌。倾斜支架可以选择性地卡扣在一起,并可以安装在Klippon® Connect 模块化端子排的所有标准标记通道中。匹配的标识牌类型可以在指派标记支架的相应附件下方找到。

通用订货数据

BZT 1 WS 10/5	版本
<u>1805490000</u>	附件, 标记号托架
4032248270231	
100 ST	
BZT 1 ZA WS 10/5	版本
1805520000	附件, 标记号托架
4032248270248	
1 1	1805490000 1032248270231 100 ST 8ZT 1 ZA WS 10/5