

## SVF/BVF 7.62HP COUPLE SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



通过使用 SVF/BVF 7.62HP 耦合套件，两个接插件背对背相接后，形成最大为  $2 \times 4$  回路的双层连接器。

## 通用订货数据

版本	PCB 接插件, 附件, 固定块, 黑色
订货号	<a href="#">1440850000</a>
类型	SVF/BVF 7.62HP COUPLE SET
GTIN (EAN)	4050118247060
数量	20 items
产品数据	
包装	盒装
交货状态	本产品即将停产。
最后下单日期	2026-03-05T00:00:00+01:00

## SVF/BVF 7.62HP COUPLE SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

净重	1.22 g
----	--------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 材料数据

颜色编码	黑色	比色表 (相似)	RAL 9011
触点材料	铜合金	最低存放温度	-40 °C
最高存放温度	70 °C	最低操作温度	-50 °C
最高操作温度	100 °C	最小安装温度	-25 °C
最大安装温度范围	100 °C		

## 包装

包装	盒装	VPE 长度	112.00 mm
VPE 宽度	71.00 mm	VPE 高度	60.00 mm

## 额定数据符合 IEC 标准

依据标准进行测试	IEC 60664-1, IEC 61984
----------	------------------------

## 重要注意事项

IPC 标准的符合性	符合性：该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付，符合数据页中确保的特性，装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。
备注	<ul style="list-style-type: none"> <li>Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul>

## 分类

ETIM 8.0	EC002638	ETIM 9.0	EC002638
ETIM 10.0	EC002638	ECLASS 14.0	27-46-02-02
ECLASS 15.0	27-46-02-02		

**SVF/BVF 7.62HP COUPLE SET**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

应用举例

