


RS USB TA-B MB S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



USB插芯A型和B型、 Micro B插槽到螺钉联接之间的接口。
 安装于TS32/TS35 导轨上。

通用订货数据

版本	接口, RS USB, A型孔型连接器, B型插头, Micro B型插头, 4, LP 5.08mm
订货号	1446530000
类型	RS USB TA-B MB S
GTIN (EAN)	4050118251579
数量	1 items
交货状态	已取消
有效期	2014-05-20T00:00:00+02:00

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	43 mm	深度 (英寸)	1.6929 inch
高度	70 mm	高度 (英寸)	2.7559 inch
宽度	30 mm	宽度 (英寸)	1.1811 inch
净重	43 g		

温度

存储温度	-40...70 °C	工作温度	-25...55 °C
------	-------------	------	-------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aeee3697a

联接数据

现场侧连接	LP 5.08mm	接地	是
控制侧的接口	A型孔型连接器, B型插头, Micro B型插头		

测量数据

额定电压	3.3 Vdc USB1.0 & 5 Vdc USB2.0	通道额定电流	1 A
------	----------------------------------	--------	-----

绝缘参数 (EN50178)

符合	DIN EN 50178	额定电压	< 50 V AC
过压等级	III	污染等级	2
隔离测试交流电压	0.35 kV		

现场接线

最小电线截面, AWG	AWG 26	联接类型	螺钉联接
最大压接面积, 带塑料套的绝缘端头	2.5 mm ²	软导线带管状端头, 最小压接面积	0.5 mm ²
软导线, 最大压接面积 H05(07) V-K	4 mm ²	软导线, 最小压接面积 H05(07) V-K	0.5 mm ²
硬导线, 最大压接面积 H05(07) V-U	6 mm ²	硬导线, 最小压接面积 H05(07) V-U	0.5 mm ²
剥线长度	6 mm	最大拧紧力矩	0.6 Nm
最小拧紧力矩, 最小值	0.5 Nm	最大压接面积	6 mm ²
最小压接面积	0.13 mm ²	最大导线截面, AWG	AWG 12

分类

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52

