

**SAI-04L-VP12-3A-M08L-1:1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒新型细长 M8 系列。该产品系列以所有接线点均可标记。带 8 极 M12 的 4 路分配器在所有 M8 联接位置上也都有足够大的标记。此外该分配器比许多常见的 M8 型号都短。

- 窄、短、平。
- 产品系列带 4 到 12 个 M8 插槽、3 或 4 回路。
- 也可以根据客户需求提供混合改型的 M8。
- M8 线路配备有横向钻孔。

**通用订货数据**

版本	带 M12 出线, A 编码, 12 回路, M8, 30 V, , LED: 不, 起始器 LED: 无, 接线类型: 1:1
订货号	<a href="#">1449400000</a>
类型	SAI-04L-VP12-3A-M08L-1:1
GTIN (EAN)	4050118253696
数量	2 items

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

净重

58.08 g

## 温度

工作温度

-25 - 80°C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 联接数据

分线盒出线

带 M12 出线, A 编码, 12  
回路

## 常规技术数据

防护等级

IP68

插座数量

4

联接螺纹

M8

污染等级

3

阻燃性能

V-0

LED

不

起始器 LED

无

## 材料数据

材料O型圈

FKM

外壳基本材料

PBT

分线盒材料

塑料材质

外壳颜色

黑 (类似RAL 9005)

螺钉插座

CuZn, 镀锌

触点材料

CuZn

插针镀层

镀金的

触点支架材料

PBT (UL 94 V0)

## 电气数据

额定电压, 最小

10 V

额定电压, 最大

30 V

单个回路最大载流量

2 A

总电流

6 A

每路信号的电流

1 A

存在电气分离

无

## 电缆技术数据

适用于拖曳电缆

无

## 分类

ETIM 8.0

EC003558

ETIM 9.0

EC003558

ETIM 10.0

EC003558

ECLASS 14.0

27-44-01-11

ECLASS 15.0

27-44-01-11


**SAI-04L-VP12-3A-M08L-1:1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

图纸


尺寸图



接线图




插针分配方案



## 附件

## 空白



MultiFit 是魏德米勒为其它厂商的接线端子提供的标记号。与魏德米勒 Dekafix 一样，MultiFit 系列标记号也能提供标准打印。

在第一次使用 MultiFit 时，建议您在接线端子上用样品标记号进行测试。

- 适合大多数厂商的接线端子。
- 提供标准打印的标记号
- 空白标记号，可采用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印
- 可根据客户方的 CAE 数据或规范提供打印好的标记号
- 适用于所有用途的标记系统针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## 通用订货数据

类型	MFF 10/6 MC NE WS	版本
订货号	<a href="#">1856780000</a>	MultiFit, 端子标记, 10 x 6 mm, 间距 P (单位 : mm) : 6.00 Festo, 白
GTIN (EAN)	4032248400881	色
数量	600 ST	