

**IE-FC-IP-PWB/2ST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

**通用订货数据**

版本	FrontCom, 隔板, 不带屏蔽
订货号	<a href="#">1450630000</a>
类型	IE-FC-IP-PWB/2ST
GTIN (EAN)	4050118255515
数量	1 items

**IE-FC-IP-PWB/2ST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
cURus 证书号	E223801

**尺寸和重量**

高度	23 mm	高度 (英寸)	0.9055 inch
宽度	51.5 mm	宽度 (英寸)	2.0276 inch
长度	90.5 mm	长度 (英寸)	3.563 inch
净重	16.5 g		

**温度**

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

**基本信息**

产品型号	隔板, 不带屏蔽	材料	聚碳酸酯(PC)
------	----------	----	----------

**插芯**

数据插芯	2	大号电源插芯	1
------	---	--------	---

**通用标准**

cURus 证书号	E223801	证书号 (DNV)	TAA000022B
CSA 认证号	2000039-80039714		

**分类**

ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ETIM 10.0	EC000456	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		


**IE-FC-IP-PWB/2ST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**图纸**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**尺寸图**



**IE-FC-IP-PWB/2ST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****RJ45**

RJ45 插芯适用于 1/4/5/14 版接插件、HDC 以及 IE-OM...、IE-OP... 和 IE-CC... 接线盒

**通用订货数据**

类型	IE-BI-RJ45-FJ-A	版本
订货号	<a href="#">1962850000</a>	RJ45 插座, 底座联接器, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
数量	10 ST	
类型	IE-BI-RJ45-FJ-B	版本
订货号	<a href="#">1963840000</a>	RJ45 插座, 底座联接器, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
数量	10 ST	
类型	IE-BI-RJ45-FJ-P	版本
订货号	<a href="#">1963830000</a>	RJ45 插座, 底座联接器, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
数量	10 ST	
类型	IE-BI-RJ45-C	版本
订货号	<a href="#">1962840000</a>	RJ45 插座, 法兰部件 耦合
GTIN (EAN)	4032248645046	
数量	10 ST	

**USB**

USB 插芯适用于 FrontCom®

**通用订货数据**

类型	IE-BI-USB-A	版本
订货号	<a href="#">1019570000</a>	USB 插芯, 法兰部件, 型号 A
GTIN (EAN)	4032248731602	
数量	1 ST	
类型	IE-BI-USB-AB	版本
订货号	<a href="#">1131380000</a>	USB 插芯, 法兰部件, 类型 AB
GTIN (EAN)	4032248911844	
数量	1 ST	

**IE-FC-IP-PWB/2ST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**附件**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

类型	IE-BI-USB-3.0-A	版本
订货号	<a href="#">1487920000</a>	USB 插芯, 法兰部件, 型号 A
GTIN (EAN)	4050118298208	
数量	1 ST	

**电源插座**

FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

**通用订货数据**

类型	IE-FCI-PWB-AU	版本
订货号	<a href="#">1450830000</a>	FrontCom, 大号电源插芯, 类型 I, 孔式, AU, 15 A
GTIN (EAN)	4050118255591	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-PWB-AU-10A	版本
订货号	<a href="#">1546590000</a>	FrontCom, 大号电源插芯, 类型 I, 孔式, AU, 10 A
GTIN (EAN)	4050118351842	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-PWB-CH	版本
订货号	<a href="#">1450780000</a>	FrontCom, 大号电源插芯, 类型 J, 孔式, CH
GTIN (EAN)	4050118255553	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-PWB-CN	版本
订货号	<a href="#">1450790000</a>	FrontCom, 大号电源插芯, 类型 I, 孔式, CN
GTIN (EAN)	4050118255386	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-PWB-DE	版本
订货号	<a href="#">1450730000</a>	FrontCom, 大号电源插芯, 类型 F, 孔式, DE
GTIN (EAN)	4050118255546	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-PWB-DE-OR	版本
订货号	<a href="#">1554000000</a>	FrontCom, 大号电源插芯, 类型 F, 孔式, DE, 橙色
GTIN (EAN)	4050118360806	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-PWB-FR	版本
订货号	<a href="#">1450750000</a>	FrontCom, 大号电源插芯, 类型 E, 孔式, FR
GTIN (EAN)	4050118255706	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-PWB-GB	版本
订货号	<a href="#">1450770000</a>	FrontCom, 大号电源插芯, 类型 G, 孔式, GB
GTIN (EAN)	4050118255577	
数量	1 ST	

**IE-FC-IP-PWB/2ST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件**

类型	IE-FCI-PWB-MC	版本
订货号	<a href="#">1529570000</a>	FrontCom, 大号电源插芯, 孔式, 多触点, EU, US, CN, GB, IND
GTIN (EAN)	4050118334517	
数量	1 ST	

**RCBO**

FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

**通用订货数据**

类型	IE-FCI-PWB-RCBO	版本
订货号	<a href="#">1534250000</a>	FrontCom, 带过电流保护的剩余电流操作断路器 (RCBO), 大号电源插芯,
GTIN (EAN)	4050118337938	RCBO
数量	1 ST	

**电源插座**

FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。


**通用订货数据**

类型	IE-FCI-PWS-EU	版本
订货号	<a href="#">1450740000</a>	FrontCom, 小号电源插芯, 孔式, EU
GTIN (EAN)	4050118255379	
数量	1 ST	

**IE-FC-IP-PWB/2ST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****空白**

ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。  
 适合于以下设备生产商的设备 : Siemens、ABB、Beckhoff 等。


**优点 :**

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印 : 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

**通用订货数据**

类型	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	版本
订货号	<a href="#">1736181044</a>	ESG, 设备标识牌 x 20 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 插拔式
GTIN (EAN)	4008190985950	
数量	200 ST	

**FrontCom Vario 附件****通用订货数据**

类型	IE-FC-PWPC	版本
订货号	<a href="#">1450820000</a>	FrontCom, 触摸安全保护, 单框架
GTIN (EAN)	4050118255584	
数量	1 ST	

**开槽螺丝刀**

带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

## IE-FC-IP-PWB/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 附件

#### 通用订货数据

类型	SDS 0.4X2.5X75	版本
订货号	<a href="#">9009030000</a>	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248266944	
数量	1 ST	