

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

### 通用订货数据

版本	FrontCom, 隔板, 不带屏蔽
订货号	<u>1450640000</u>
类型	IE-FC-IP-PWS/4ST
GTIN (EAN)	4050118255539
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

•		

宙批





ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 证书号	E223801

# 尺寸和重量

高度	23 mm	高度 (英寸)	0.9055 inch
宽度	51.5 mm	宽度 (英寸)	2.0276 inch
长度	90.5 mm	长度 (英寸)	3.563 inch
	18 a		

## 温度

存储温度	工作温度	-40 °C70 °C

### 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,无例外
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

## 基本信息

产品型号	隔板,不带屏蔽	材料	聚碳酸酯(PC)
插芯			
数据插芯	4	小号电源插芯	1
通用标准			
cURus 证书号	E223801	证书号 (DNV)	TAA000022B

2000039-80039714

# 分类

CSA 认证号

EC000456	ETIM 7.0	EC000456
EC000456	ETIM 9.0	EC000456
EC000456	ECLASS 9.0	27-18-28-06
27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-28-06
27-18-28-06	ECLASS 12.0	27-18-28-92
27-18-28-92	ECLASS 14.0	27-18-28-92
27-18-28-92		
	EC000456 EC000456 27-18-92-90 27-18-28-06 27-18-28-92	EC000456 ETIM 9.0 EC000456 ECLASS 9.0 27-18-92-90 ECLASS 10.0 27-18-28-06 ECLASS 12.0 27-18-28-92 ECLASS 14.0

目录日期/图纸 2




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 图纸

# 尺寸图







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

### **RJ45**



RJ45 插芯适用于 1/4/5/14 版接插件、HDC 以及 IE-OM...、IE-OP... 和 IE-CC... 接线盒

### 通用订货数据

类型	IE-BI-RJ45-FJ-A	版本
订货号	<u>1962850000</u>	RJ45 插座, 底座联接器, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
数量	10 ST	
类型	IE-BI-RJ45-FJ-B	版本
订货号	<u>1963840000</u>	RJ45 插座, 底座联接器, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
数量	10 ST	
类型	IE-BI-RJ45-FJ-P	版本
类型 订货号	IE-BI-RJ45-FJ-P 1963830000	版本 RJ45 插座, 底座联接器, PROFINET
订货号	<u>1963830000</u>	
订货号 GTIN (EAN)	<u>1963830000</u> 4032248646159	
订货号 GTIN (EAN) 数量	1963830000 4032248646159 10 ST	RJ45 插座, 底座联接器, PROFINET
订货号 GTIN (EAN) 数量 类型	1963830000 4032248646159 10 ST IE-BI-RJ45-C	RJ45 插座, 底座联接器, PROFINET 版本

# USB



FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装,您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑,还提供一系列独特的功能,能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观,同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

## 通用订货数据

类型	IE-BI-USB-A	版本
订货号	<u>1019570000</u>	USB 插芯, 法兰部件,型号 A
GTIN (EAN)	4032248731602	
数量	1 ST	
类型	IE-BI-USB-AB	版本
订货号	<u>1131380000</u>	USB 插芯, 法兰部件, 类型 AB
GTIN (EAN)	4032248911844	
数量	1 ST	
订货号 GTIN (EAN)	1131380000 4032248911844	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 电源插座



FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安 装,您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的 配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系 列独特的功能,能保证您的项目规划和实施安全、快速和持 久。不仅如此,FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观,同 时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

### 通用订货数据

类型 IE-FCI-PWS-EU 订货号 1450740000

GTIN (EAN) 4050118255379

数量

### 版本

FrontCom, 小号电源插芯, 孔式, EU

### **USB**



FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安 装,您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的 配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系 列独特的功能,能保证您的项目规划和实施安全、快速和持 久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同 时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

### 通用订货数据

类型 IE-BI-USB-3.0-A 订货号 1487920000 4050118298208 GTIN (EAN)

版本

USB 插芯, 法兰部件,型号 A

数量 1 ST

# 电源插座



FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安 装,您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的 配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系 列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持 久。不仅如此,FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观,同 时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

# 通用订货数据

类型 IE-FCI-PWS-IT 订货号 1450810000

4050118255720

FrontCom, 小号电源插芯, 类型 L, 孔式, IT, EU

数量 1 ST

GTIN (EAN)

编制日期 16.11.2025 08:36:37 MEZ

目录日期 / 图纸



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

## 空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。 适合于以下设备生产商的设备:Siemens、ABB、Beckhoff等。

## 优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

### 通用订货数据

订货号

类型 ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS

1736181044

ESG, 设备标识牌 x 20 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 插拔式

GTIN (EAN) 4008190985950

数量 200 ST

### FrontCom Vario 附件



# 通用订货数据

类型 IE-FC-PWPC 订货号 <u>1450820000</u>

GTIN (EAN) 4050118255584

数量 1 ST

版本

FrontCom, 触摸安全保护, 单框架

### 开槽螺丝刀



带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

# 数据信息页

# **IE-FC-IP-PWS/4ST**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

# 通用订货数据

类型 SDS 0.4X2.5X75 订货号 <u>9009030000</u> GTIN (EAN) 4032248266944 版本 螺丝刀, 螺丝刀

GTIN (EAN) 40322483 数量 1 ST