

**IE-FC-IP-1ST/1D9/1D25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

**通用订货数据**

版本	FrontCom, 隔板, 不带屏蔽
订货号	<a href="#">1450650000</a>
类型	IE-FC-IP-1ST/1D9/1D25
GTIN (EAN)	4050118255348
数量	1 items

## IE-FC-IP-1ST/1D9/1D25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
cURus 证书号	E223801

## 尺寸和重量

高度	23 mm	高度 (英寸)	0.9055 inch
宽度	51.5 mm	宽度 (英寸)	2.0276 inch
长度	90.5 mm	长度 (英寸)	3.563 inch
净重	13.5 g		

## 温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

## 基本信息

产品型号	隔板, 不带屏蔽	材料	聚碳酸酯(PC)
------	----------	----	----------

## 插芯

信号插芯, D-Sub, 25-回路	1	数据插芯	1
D-Sub 9 针信号插芯 / VGA / HDMI	1		

## 通用标准

cURus 证书号	E223801	证书号 (DNV)	TAA000022B
CSA 认证号	2000039-80039714		

## 分类

ETIM 6.0	EC000456	ETIM 7.0	EC000456
ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ETIM 10.0	EC000456	ECLASS 9.0	27-18-28-06
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-28-06
ECLASS 11.0	27-18-28-06	ECLASS 12.0	27-18-28-92
ECLASS 13.0	27-18-28-92	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		


**IE-FC-IP-1ST/1D9/1D25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**图纸**

**尺寸图**



**IE-FC-IP-1ST/1D9/1D25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****RJ45**

RJ45 插芯适用于 1/4/5/14 版接插件、HDC 以及 IE-OM...、IE-OP... 和 IE-CC... 接线盒

**通用订货数据**

类型	IE-BI-RJ45-FJ-A	版本
订货号	<a href="#">1962850000</a>	RJ45 插座, 底座联接器, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
数量	10 ST	
类型	IE-BI-RJ45-FJ-B	版本
订货号	<a href="#">1963840000</a>	RJ45 插座, 底座联接器, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
数量	10 ST	
类型	IE-BI-RJ45-FJ-P	版本
订货号	<a href="#">1963830000</a>	RJ45 插座, 底座联接器, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
数量	10 ST	
类型	IE-BI-RJ45-C	版本
订货号	<a href="#">1962840000</a>	RJ45 插座, 法兰部件 耦合
GTIN (EAN)	4032248645046	
数量	10 ST	

**USB**

USB 插芯适用于 FrontCom®

**通用订货数据**

类型	IE-BI-USB-AB	版本
订货号	<a href="#">1131380000</a>	USB 插芯, 法兰部件, 类型 AB
GTIN (EAN)	4032248911844	
数量	1 ST	
类型	IE-BI-USB-3.0-A	版本
订货号	<a href="#">1487920000</a>	USB 插芯, 法兰部件, 型号 A
GTIN (EAN)	4050118298208	
数量	1 ST	

**IE-FC-IP-1ST/1D9/1D25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**附件**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

类型	IE-BI-USB-A	版本
订货号	<a href="#">1019570000</a>	USB 插芯, 法兰部件, 型号 A
GTIN (EAN)	4032248731602	
数量	1 ST	

**Signal - D-SUB**

FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。


**通用订货数据**

类型	IE-FCI-D9-FF	版本
订货号	<a href="#">1450840000</a>	FrontCom, D-Sub, 9 针信号插芯, 插座 / 插座
GTIN (EAN)	4050118255737	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-D9-FM	版本
订货号	<a href="#">1450850000</a>	FrontCom, D-Sub, 9 针信号插芯, 插头, 孔式
GTIN (EAN)	4050118255713	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-D9-FS	版本
订货号	<a href="#">1450870000</a>	FrontCom, D-Sub, 9 针信号插芯, 孔式 / 焊接连接
GTIN (EAN)	4050118255393	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-D25-FF	版本
订货号	<a href="#">1450880000</a>	FrontCom, D-Sub, 25 针信号插芯, 插座 / 插座
GTIN (EAN)	4050118255645	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-D25-FM	版本
订货号	<a href="#">1450890000</a>	FrontCom, D-Sub, 25 针信号插芯, 插座 / 插头
GTIN (EAN)	4050118255652	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-D25-FS	版本
订货号	<a href="#">1450900000</a>	FrontCom, D-Sub, 25 针信号插芯, 孔式 / 焊接连接
GTIN (EAN)	4050118255560	
数量	1 ST	

**IE-FC-IP-1ST/1D9/1D25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****空白**

ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。  
 适合于以下设备生产商的设备 : Siemens、ABB、Beckhoff 等。

**优点 :**

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印 : 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

**通用订货数据**

类型	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	版本
订货号	<a href="#">1736181044</a>	ESG, 设备标识牌 x 20 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 插拔式
GTIN (EAN)	4008190985950	
数量	200 ST	

**FrontCom Vario 附件****通用订货数据**

类型	IE-FC-PWPC	版本
订货号	<a href="#">1450820000</a>	FrontCom, 触摸安全保护, 单框架
GTIN (EAN)	4050118255584	
数量	1 ST	

**开槽螺丝刀**

带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

**IE-FC-IP-1ST/1D9/1D25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****通用订货数据**

类型	SDS 0.4X2.5X75	版本
订货号	<a href="#">9009030000</a>	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248266944	
数量	1 ST	