

**IE-FC-IP-PWU/2ST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

**通用订货数据**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 版本         | FrontCom, 隔板, 不带屏蔽         |
| 订货号        | <a href="#">1450700000</a> |
| 类型         | IE-FC-IP-PWU/2ST           |
| GTIN (EAN) | 4050118255607              |
| 数量         | 1 items                    |

**IE-FC-IP-PWU/2ST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

MAMID 认证



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| ROHS                  | 一致                    |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 网站</a> |
| cURus 证书号             | E223801               |

**尺寸和重量**

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 高度 | 23 mm   | 高度 (英寸) | 0.9055 inch |
| 宽度 | 51.5 mm | 宽度 (英寸) | 2.0276 inch |
| 长度 | 90.5 mm | 长度 (英寸) | 3.563 inch  |
| 净重 | 18.5 g  |         |             |

**温度**

|      |      |                |
|------|------|----------------|
| 存储温度 | 工作温度 | -40 °C...70 °C |
| 安装温度 |      |                |

**环保产品合规**

|            |  |
|------------|--|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外  |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP       | 8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77           |

**基本信息**

|      |          |    |          |
|------|----------|----|----------|
| 产品型号 | 隔板, 不带屏蔽 | 材料 | 聚碳酸酯(PC) |
|------|----------|----|----------|

**插芯**

|        |   |      |   |
|--------|---|------|---|
| 美式电源插芯 | 1 | 数据插芯 | 2 |
|--------|---|------|---|

**通用标准**

|           |                  |           |            |
|-----------|------------------|-----------|------------|
| cURus 证书号 | E223801          | 证书号 (DNV) | TAA000022B |
| CSA 认证号   | 2000039-80039714 |           |            |

**分类**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000456    | ETIM 9.0    | EC000456    |
| ETIM 10.0   | EC000456    | ECLASS 14.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-92 |             |             |


**IE-FC-IP-PWU/2ST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**图纸**

**尺寸图**



**IE-FC-IP-PWU/2ST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****RJ45**

RJ45 插芯适用于 1/4/5/14 版接插件、HDC 以及 IE-OM...、IE-OP... 和 IE-CC... 接线盒

**通用订货数据**

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| 类型         | IE-BI-RJ45-FJ-A            | 版本                       |
| 订货号        | <a href="#">1962850000</a> | RJ45 插座, 底座联接器, TIA-568A |
| GTIN (EAN) | 4032248645053              |                          |
| 数量         | 10 ST                      |                          |
| 类型         | IE-BI-RJ45-FJ-B            | 版本                       |
| 订货号        | <a href="#">1963840000</a> | RJ45 插座, 底座联接器, TIA-568B |
| GTIN (EAN) | 4032248651894              |                          |
| 数量         | 10 ST                      |                          |
| 类型         | IE-BI-RJ45-FJ-P            | 版本                       |
| 订货号        | <a href="#">1963830000</a> | RJ45 插座, 底座联接器, PROFINET |
| GTIN (EAN) | 4032248646159              |                          |
| 数量         | 10 ST                      |                          |
| 类型         | IE-BI-RJ45-C               | 版本                       |
| 订货号        | <a href="#">1962840000</a> | RJ45 插座, 法兰部件 耦合         |
| GTIN (EAN) | 4032248645046              |                          |
| 数量         | 10 ST                      |                          |

**USB**

USB 插芯适用于 FrontCom®

**通用订货数据**

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| 类型         | IE-BI-USB-A                | 版本                  |
| 订货号        | <a href="#">1019570000</a> | USB 插芯, 法兰部件, 型号 A  |
| GTIN (EAN) | 4032248731602              |                     |
| 数量         | 1 ST                       |                     |
| 类型         | IE-BI-USB-AB               | 版本                  |
| 订货号        | <a href="#">1131380000</a> | USB 插芯, 法兰部件, 类型 AB |
| GTIN (EAN) | 4032248911844              |                     |
| 数量         | 1 ST                       |                     |

**IE-FC-IP-PWU/2ST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件**


|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| 类型         | IE-BI-USB-3.0-A            | 版本                 |
| 订货号        | <a href="#">1487920000</a> | USB 插芯, 法兰部件, 型号 A |
| GTIN (EAN) | 4050118298208              |                    |
| 数量         | 1 ST                       |                    |

**电源插座**

FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

**通用订货数据**

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| 类型         | IE-FCI-PWS-US              | 版本                             |
| 订货号        | <a href="#">1450800000</a> | FrontCom, 美式电源插芯, 类型 B, 插座, US |
| GTIN (EAN) | 4050118255638              |                                |
| 数量         | 1 ST                       |                                |

**空白**

ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。

适合于以下设备生产商的设备 : Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点 :

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印 : 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。


**通用订货数据**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS   | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">1736181044</a> | ESG, 设备标识牌 x 20 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 插拔式 |
| GTIN (EAN) | 4008190985950              |  |
| 数量         | 200 ST                     |  |


**IE-FC-IP-PWU/2ST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****FrontCom Vario 附件****通用订货数据**

|            |                            |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| 类型         | IE-FC-PWPC                 | 版本                    |
| 订货号        | <a href="#">1450820000</a> | FrontCom, 触摸安全保护, 单框架 |
| GTIN (EAN) | 4050118255584              |                       |
| 数量         | 1 ST                       |                       |

**开槽螺丝刀**

带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

**通用订货数据**

|            |                            |          |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型         | SDS 0.4X2.5X75             | 版本       |
| 订货号        | <a href="#">9009030000</a> | 螺丝刀, 螺丝刀 |
| GTIN (EAN) | 4032248266944              |          |
| 数量         | 1 ST                       |          |