

IE-FC-IP-BP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | FrontCom, 隔板, 不带屏蔽 |
| 订货号 | 1450710000 |
| 类型 | IE-FC-IP-BP |
| GTIN (EAN) | 4050118255287 |
| 数量 | 1 items |

技术数据

审批

MAMID 认证



| | |
|-----------------------|-----------------------|
| ROHS | 一致 |
| UL File Number Search | UL 网站 |
| cURus 证书号 | E223801 |

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 高度 | 18.5 mm | 高度 (英寸) | 0.7283 inch |
| 宽度 | 51.5 mm | 宽度 (英寸) | 2.0276 inch |
| 长度 | 90.5 mm | 长度 (英寸) | 3.563 inch |
| 净重 | 11.75 g | | |

温度

| | | |
|------|------|-------------|
| 存储温度 | 工作温度 | -40 °C...70 |
| 安装温度 | | |

环保产品合规

| | |
|------------|--|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77 |

基本信息

| | | | |
|------|----------|----|----------|
| 产品型号 | 隔板, 不带屏蔽 | 材料 | 聚碳酸酯(PC) |
|------|----------|----|----------|

通用标准

| | | | |
|-----------|------------------|-----------|------------|
| cURus 证书号 | E223801 | 证书号 (DNV) | TAA000022B |
| CSA 认证号 | 2000039-80039714 | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000456 | ETIM 9.0 | EC000456 |
| ETIM 10.0 | EC000456 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-92 | | |


IE-FC-IP-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

尺寸图




IE-FC-IP-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。
适合于以下设备生产商的设备 : Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点 :

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印 : 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS | 版本 |
| 订货号 | 1736181044 | ESG, 设备标识牌 x 20 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 插拔式 |
| GTIN (EAN) | 4008190985950 | |
| 数量 | 200 ST | |

开槽螺丝刀



带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型 | SDS 0.4X2.5X75 | 版本 |
| 订货号 | 9009030000 | 螺丝刀, 螺丝刀 |
| GTIN (EAN) | 4032248266944 | |
| 数量 | 1 ST | |