

## 产品图片



## 插图类似

## TERMSERIES的各个继电器

- 电磁继电器
- 不同的触点材料

## 通用订货数据

|            |  |
|------------|--|
| 版本         | TERMSERIES, 继电器, 触点数量: 1, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 6 A, 插拔联接, 测试按钮可用: 否 |
| 订货号        | <a href="#">1454430000</a>   |
| 类型         | RSS113024F   |
| GTIN (EAN) | 4050118261042  |
| 数量         | 18 items   |

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E223474

## 尺寸和重量

|    |       |         |             |
|----|-------|---------|-------------|
| 深  | 15 mm | 深度 (英寸) | 0.5906 inch |
| 高度 | 28 mm | 高度 (英寸) | 1.1024 inch |
| 宽度 | 5 mm  | 宽度 (英寸) | 0.1968 inch |
| 净重 | 5.1 g |         |             |

## 温度

|      |                |      |                   |
|------|----------------|------|-------------------|
| 存储温度 | -40 °C...85 °C | 环境温度 | -40 °C...85 °C    |
| 工作温度 |                | 湿度   | 5...85% 相对湿度, 无凝结 |

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 额定数据UL

|           |         |
|-----------|---------|
| cURus 证书号 | E223474 |
|-----------|---------|

## 控制侧

|        |         |        |               |
|--------|---------|--------|---------------|
| 额定控制电压 | 24 V DC | 直流额定电流 | 7 mA          |
| 额定功率   | 170 mW  | 线圈电阻   | 3390 Ω ± 15 % |
| 状态显示   | 不       |        |               |

## 负载侧

|               |                        |               |   |
|---------------|------------------------|---------------|---|
| 额定开关电压        | 250 V AC               | 额定负载下的最大开关频率  | 0.1 Hz                                  |
| 最大开关电压, 交流    | 250 V                  | 最大开关电压, 直流    | 250 V                                   |
| 浪涌电流          | 20 / 20 ms             | 最大交流开关容量 (阻性) | 1500 VA                                 |
| 最大直流开关容量 (阻性) | 144 W @ 24 V           | 动作延时          | <8 ms                                   |
| 断开延时          | <4 ms                  | 触点类型          | 1 CO contact (AgNi)                     |
| 机械使用寿命        | 10 x 10 <sup>6</sup> 次 | 最小切换功率        | 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V |

## 基本信息

|        |    |              |     |
|--------|----|--------------|-----|
| 测试按钮可用 | 否  | 机械开关位置指示器    | 无   |
| 颜色编码   | 白色 | 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |

## 绝缘设计

|                  |                 |                 |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 电气间隙和爬电距离, 输入-输出 | ≥ 6 mm          | 控制端 - 负载端间的耐压强度 | 4 kVeff / 1 Min |
| 开放式触点的介电强度       | 1 kVeff / 1 min | 防护等级            | IP67            |

技术数据

详细标准及认证情况

|        |          |           |         |
|--------|----------|-----------|---------|
| VDE证书号 | 40049192 | cURus 证书号 | E223474 |
|--------|----------|-----------|---------|

联接参数


|        |      |
|--------|------|
| 导线连接方式 | 插拔联接 |
|--------|------|

分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001437    | ETIM 7.0    | EC001437    |
| ETIM 8.0    | EC001437    | ETIM 9.0    | EC001437    |
| ETIM 10.0   | EC001437    | ECLASS 9.0  | 27-37-16-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-37-16-01 | ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 | ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 | ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 |             |             |


图纸

接线图




插针仰视图

Graph




电气寿命 230 V 交流阻性负载

Dimensional drawing




Miscellaneous

**Type code electromechanical relay (TERMSERIES)**



类型编码

螺钉联接




TERMSERIES空插座，带：

- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入，从24至230 V UC
- 输入电压带有彩色标记：DC：蓝色，UC：白色
- 由于采用了高质量的设计，没有锋利的边缘，因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板

通用订货数据

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| 类型         | TRS 24VDC 1CO EMPTY        | 版本   |  |
| 订货号        | <a href="#">1123240000</a> | TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 24 V |  |
| GTIN (EAN) | 4032248905485              | DC ±20 %, 持续电流: 10 A, 螺钉联接                     |  |
| 数量         | 10 ST                      |  |  |

弹片连接




TERMSERIES空插座，带：

- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入，从24至230 V UC
- 输入电压带有彩色标记：DC：蓝色，UC：白色
- 由于采用了高质量的设计，没有锋利的边缘，因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板

通用订货数据

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| 类型         | TRZ 24VDC 1CO EMPTY        | 版本   |  |
| 订货号        | <a href="#">1123370000</a> | TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 24 V |  |
| GTIN (EAN) | 4032248905324              | DC ±20 %, 持续电流: 10 A, 弹片联接                     |  |
| 数量         | 10 ST                      |  |  |

PUSH IN直插式联接



TERMSERIES空插座，带：


- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入，从24至230 V UC
- 输入电压带有彩色标记：DC：蓝色，UC：白色
- 由于采用了高质量的设计，没有锋利的边缘，因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板

通用订货数据

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| 类型         | TRP 24VDC 1CO EMPTY        | 版本   |  |
| 订货号        | <a href="#">2618870000</a> | TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 24 V |  |
| GTIN (EAN) | 4050118669961              | DC ±20 %, 持续电流: 10 A, PUSH IN                  |  |
| 数量         | 10 ST                      |  |  |

## 附件

## 螺钉联接




TERMSERIES空插座，带：

- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入，从24至230 V UC
- 输入电压带有彩色标记：DC：蓝色，UC：白色
- 由于采用了高质量的设计，没有锋利的边缘，因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板

## 通用订货数据

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| 类型         | TRS 24VUC 1CO EMPTY        | 版本   |  |
| 订货号        | <a href="#">1123250000</a> | TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 24 V |  |
| GTIN (EAN) | 4032248905713              | UC ±10 %, 持续电流: 10 A, 螺钉联接                     |  |
| 数量         | 10 ST                      |  |  |

## 弹片连接




TERMSERIES空插座，带：

- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入，从24至230 V UC
- 输入电压带有彩色标记：DC：蓝色，UC：白色
- 由于采用了高质量的设计，没有锋利的边缘，因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板

## 通用订货数据

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| 类型         | TRZ 24VUC 1CO EMPTY        | 版本   |  |
| 订货号        | <a href="#">1123380000</a> | TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 24 V |  |
| GTIN (EAN) | 4032248905195              | UC ±10 %, 持续电流: 10 A, 弹片联接                     |  |
| 数量         | 10 ST                      |  |  |

## PUSH IN直插式联接




TERMSERIES空插座，带：

- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入，从24至230 V UC
- 输入电压带有彩色标记：DC：蓝色，UC：白色
- 由于采用了高质量的设计，没有锋利的边缘，因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板

## 通用订货数据

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| 类型         | TRP 24VUC 1CO EMPTY        | 版本   |  |
| 订货号        | <a href="#">2618910000</a> | TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 24 V |  |
| GTIN (EAN) | 4050118669923              | UC ±10 %, 持续电流: 10 A, PUSH IN                  |  |
| 数量         | 10 ST                      |  |  |

螺钉联接




TERMSERIES空插座，带：

- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入，从24至230 V UC
- 输入电压带有彩色标记：DC：蓝色，UC：白色
- 由于采用了高质量的设计，没有锋利的边缘，因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板

通用订货数据

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| 类型         | TRS 48VUC 1CO EMPTY        | 版本   |  |
| 订货号        | <a href="#">1123270000</a> | TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 48 V |  |
| GTIN (EAN) | 4032248905423              | UC ±10 %, 持续电流: 10 A, 螺钉联接                     |  |
| 数量         | 10 ST                      |  |  |

弹片连接




TERMSERIES空插座，带：

- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入，从24至230 V UC
- 输入电压带有彩色标记：DC：蓝色，UC：白色
- 由于采用了高质量的设计，没有锋利的边缘，因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板

通用订货数据

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| 类型         | TRZ 48VUC 1CO EMPTY        | 版本   |  |
| 订货号        | <a href="#">1123390000</a> | TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 48 V |  |
| GTIN (EAN) | 4032248905331              | UC ±10 %, 持续电流: 10 A, 弹片联接                     |  |
| 数量         | 10 ST                      |  |  |

PUSH IN直插式联接



TERMSERIES空插座，带：

- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入，从24至230 V UC
- 输入电压带有彩色标记：DC：蓝色，UC：白色
- 由于采用了高质量的设计，没有锋利的边缘，因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板


通用订货数据

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| 类型         | TRP 48VUC 1CO EMPTY        | 版本   |  |
| 订货号        | <a href="#">2618920000</a> | TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 48 V |  |
| GTIN (EAN) | 4050118669916              | UC ±10 %, 持续电流: 10 A, PUSH IN                  |  |
| 数量         | 10 ST                      |  |  |



## 附件

## 螺钉联接




TERMSERIES空插座，带：

- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入，从24至230 V UC
- 输入电压带有彩色标记：DC：蓝色，UC：白色
- 由于采用了高质量的设计，没有锋利的边缘，因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板

## 通用订货数据

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| 类型         | TRS 24-230VUC 1CO EMPTY    | 版本  |  |
| 订货号        | <a href="#">1123330000</a> | TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 24... |  |
| GTIN (EAN) | 4032248905614              | 230 V UC ±10 %, 持续电流: 10 A, 螺钉联接                |  |
| 数量         | 10 ST                      |   |  |

## 弹片连接




TERMSERIES空插座，带：

- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入，从24至230 V UC
- 输入电压带有彩色标记：DC：蓝色，UC：白色
- 由于采用了高质量的设计，没有锋利的边缘，因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板

## 通用订货数据

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| 类型         | TRZ 24-230VUC 1CO EMPTY    | 版本  |  |
| 订货号        | <a href="#">1123450000</a> | TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 24... |  |
| GTIN (EAN) | 4032248905508              | 230 V UC ±10 %, 持续电流: 10 A, 弹片联接                |  |
| 数量         | 10 ST                      |   |  |

## PUSH IN直插式联接




TERMSERIES空插座，带：

- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入，从24至230 V UC
- 输入电压带有彩色标记：DC：蓝色，UC：白色
- 由于采用了高质量的设计，没有锋利的边缘，因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板

## 通用订货数据

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| 类型         | TRP 24-230VUC 1CO EMPTY... | 版本  |  |
| 订货号        | <a href="#">2663030000</a> | TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 24... |  |
| GTIN (EAN) | 4050118698046              | 230 V UC ±10 %, 持续电流: 10 A, PUSH IN             |  |
| 数量         | 10 ST                      |   |  |

螺钉联接




TERMSERIES空插座，带：

- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入，从24至230 V UC
- 输入电压带有彩色标记：DC：蓝色，UC：白色
- 由于采用了高质量的设计，没有锋利的边缘，因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板

通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | TRS 24VDC 1CO EMPTY        | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1123240000</a> | TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 24 V  |
| GTIN (EAN) | 4032248905485              | DC ±20 %, 持续电流: 10 A, 螺钉联接                      |
| 数量         | 10 ST                      |   |
| 类型         | TRS 24VUC 1CO EMPTY        | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1123250000</a> | TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 24 V  |
| GTIN (EAN) | 4032248905713              | UC ±10 %, 持续电流: 10 A, 螺钉联接                      |
| 数量         | 10 ST                      |   |
| 类型         | TRS 48VUC 1CO EMPTY        | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1123270000</a> | TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 48 V  |
| GTIN (EAN) | 4032248905423              | UC ±10 %, 持续电流: 10 A, 螺钉联接                      |
| 数量         | 10 ST                      |   |
| 类型         | TRS 24-230VUC 1CO EMPTY    | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1123330000</a> | TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 24... |
| GTIN (EAN) | 4032248905614              | 230 V UC ±10 %, 持续电流: 10 A, 螺钉联接                |
| 数量         | 10 ST                      |   |

弹片连接



TERMSERIES空插座，带：

- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入，从24至230 V UC
- 输入电压带有彩色标记：DC：蓝色，UC：白色
- 由于采用了高质量的设计，没有锋利的边缘，因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板


通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | TRZ 24VDC 1CO EMPTY        | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1123370000</a> | TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 24 V |
| GTIN (EAN) | 4032248905324              | DC ±20 %, 持续电流: 10 A, 弹片联接                     |
| 数量         | 10 ST                      |  |
| 类型         | TRZ 24VUC 1CO EMPTY        | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1123380000</a> | TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 24 V |
| GTIN (EAN) | 4032248905195              | UC ±10 %, 持续电流: 10 A, 弹片联接                     |
| 数量         | 10 ST                      |  |

## 配套联接件

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | TRZ 48VUC 1CO EMPTY        | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1123390000</a> | TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 48 V  |
| GTIN (EAN) | 4032248905331              | UC ±10 %, 持续电流: 10 A, 弹片联接                      |
| 数量         | 10 ST                      |   |
| 类型         | TRZ 24-230VUC 1CO EMPTY    | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1123450000</a> | TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 24... |
| GTIN (EAN) | 4032248905508              | 230 V UC ±10 %, 持续电流: 10 A, 弹片联接                |
| 数量         | 10 ST                      |   |

## PUSH IN直插式联接



TERMSERIES空插座, 带 :


- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入, 从24至230 V UC
- 输入电压带有彩色标记 : DC : 蓝色, UC : 白色
- 由于采用了高质量的设计, 没有锋利的边缘, 因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板

## 通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | TRP 24VDC 1CO EMPTY        | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">2618870000</a> | TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 24 V |
| GTIN (EAN) | 4050118669961              | DC ±20 %, 持续电流: 10 A, PUSH IN                  |
| 数量         | 10 ST                      |  |
| 类型         | TRP 24VUC 1CO EMPTY        | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">2618910000</a> | TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 24 V |
| GTIN (EAN) | 4050118669923              | UC ±10 %, 持续电流: 10 A, PUSH IN                  |
| 数量         | 10 ST                      |  |
| 类型         | TRP 48VUC 1CO EMPTY        | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">2618920000</a> | TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 48 V |
| GTIN (EAN) | 4050118669916              | UC ±10 %, 持续电流: 10 A, PUSH IN                  |
| 数量         | 10 ST                      |  |

## 配套联接件

## TERMSERIES TIMER



时间继电器，用于附加功能的控制信号适配  
 时间继电器，用于协调控制系统等中的快速切换过程。TERMSERIES TIMER时间继电器具有接通延迟功能，可以延迟机器的启动时间、系统组件的级联启动时间或泵或阀门等耗材的激活时间。它们还具有“单次对焦”和信号灯功能。紧凑型6.4 mm接线端子形式的TERMSERIES TIMER时间继电器可采用螺钉联接或PUSH IN直插式导线联接。定时功能和时间范围可通过侧面的DIP开关方便地进行调整。可以通过弹射杆上清晰可见的双LED指示灯一目了然地检查电源和相应的开关状态。符合EN 61812的国际认可意味着它们可以在世界任何地方使用。TERMSERIES TIMER与各种TERMSERIES附件兼容，从而确保高度灵活，并可轻松集成到现有系统中。

- 集成了6 mm TERMSERIES版本的其他计时功能
- 符合EN 61812标准的时间继电器
- 设置简单的计时功能和时间范围
- 集成状态LED（弹射杆中的双LED）用于供电和开关状态

## 通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | TRP T 24VDC 1CO M3 EMPTY   | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">2639740000</a> | TERMSERIES, 多功能时间继电器, 空插座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定  |
| GTIN (EAN) | 4050118797923              | 控制电压: 24 V DC $\pm$ 20 %, 持续电流: 10 A, PUSH IN |
| 数量         | 10 ST                      |   |

## 螺钉联接



时间继电器，用于附加功能的控制信号适配  
 时间继电器，用于协调控制系统等中的快速切换过程。TERMSERIES TIMER时间继电器具有接通延迟功能，可以延迟机器的启动时间、系统组件的级联启动时间或泵或阀门等耗材的激活时间。它们还具有“单次对焦”和信号灯功能。紧凑型6.4 mm接线端子形式的TERMSERIES TIMER时间继电器可采用螺钉联接或PUSH IN直插式导线联接。定时功能和时间范围可通过侧面的DIP开关方便地进行调整。可以通过弹射杆上清晰可见的双LED指示灯一目了然地检查电源和相应的开关状态。符合EN 61812的国际认可意味着它们可以在世界任何地方使用。TERMSERIES TIMER与各种TERMSERIES附件兼容，从而确保高度灵活，并可轻松集成到现有系统中。


- 集成了6 mm TERMSERIES版本的其他计时功能
- 符合EN 61812标准的时间继电器
- 设置简单的计时功能和时间范围
- 集成状态LED（弹射杆中的双LED）用于供电和开关状态

## 通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | TRS T 24VDC 1CO M3 EMPTY   | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">2639720000</a> | TERMSERIES, 多功能时间继电器, 空插座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定 |
| GTIN (EAN) | 4050118715576              | 控制电压: 24 V DC $\pm$ 20 %, 持续电流: 10 A, 螺钉联接   |
| 数量         | 10 ST                      |  |

配套联接件

PUSH IN直插式联接




TERMSERIES空插座，带：

- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入，从24至230 V UC
- 输入电压带有彩色标记：DC：蓝色，UC：白色
- 由于采用了高质量的设计，没有锋利的边缘，因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板

通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | TRP 24-230VUC 1CO EMPTY... | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">2663030000</a> | TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 24... |
| GTIN (EAN) | 4050118698046              | 230 V UC ±10 %, 持续电流: 10 A, PUSH IN             |
| 数量         | 10 ST                      |   |

螺钉联接



TERMSERIES空插座，带：

- 1个转换器触点
- 与众不同的多电压输入，从24至230 V UC
- 输入电压带有彩色标记：DC：蓝色，UC：白色
- 由于采用了高质量的设计，没有锋利的边缘，因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板

通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | TRS 24-230VUC 1CO EMPTY... | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">2662870000</a> | TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 1, 转换触点, 额定控制电压: 24... |
| GTIN (EAN) | 4050118698206              | 230 V UC ±10 %, 持续电流: 10 A, 螺钉联接                |
| 数量         | 10 ST                      |   |