SAIS-WDF-3+PE-M20-S-COD



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件,超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

通用订货数据

版本	穿板直通型, 回路数: 4, 编码: S-coded, M12, 630 V
订货号	<u>1460290000</u>
类型	SAIS-WDF-3+PE-M20-S-COD
GTIN (EAN)	4050118266412
数量	1 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

MAMID 认证	
	C TOUS

	J J	
ROHS	一致	
UL File Number Search	<u>UL 网站</u>	
cURus 证书号	E307231	

尺寸和重量

净重 18.5 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

技术资料 可定制接插件

回路数	4	编码	S-coded
插针镀层	镀金的	 联接类型	螺钉联接
外壳基本材料	塑料材质		108 Ω
触点材料	CuZn		1.5 mm²
最小压接面积	0.14 mm ²	额定电压	630 V
额定电流	12 A	防护等级	IP67
插拔次数	≥ 100		3
电缆接头	M 20	 额定电流	12 A
屏蔽连接	否	螺纹环材料	锌压铸
外壳温度范围	-40 +85 ° C		

技术数据

回路数	4	编码	S-coded
联接螺纹	M12	 插针镀层	镀金的
联接类型	螺钉联接		
绝缘电阻	108 Ω	触点材料	CuZn
额定电压	630 V	额定电流	12 A
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 100
污染等级	3	电缆接头	M 20
螺纹环材料	锌压铸	外壳温度范围	-40 +85 ° C

分类

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 9.0	27-44-01-06
ECLASS 9.1	27-44-01-06	ECLASS 10.0	27-44-01-06
ECLASS 11.0	27-44-01-06	ECLASS 12.0	27-44-01-06
ECLASS 13.0	27-44-01-06	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

SAIS-WDF-3+PE-M20-S-COD



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

插针分配方案

