GZ 3.0A/F



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片





插图类似

魏德米勒还提供恰当的熔断片,作为多样化熔断器型端子产品组合的附件。产品组合内含有 5 mm x20 mm 至 10 mm x38 mm 的设备熔断器(微型熔断器)、E 14 至 E 18 的熔断片以及汽车熔断器和自动断路器。熔断器座环规完善了整个产品组合。

通用订货数据

| 版本 | 微型熔丝, 快动, 3 A, G-Si.6.3 x 32 | |
|------------|------------------------------|--|
| 订货号 | <u>1460610000</u> | |
| 类型 | GZ 3.0A/F | |
| GTIN (EAN) | 4050118266702 | |
| 数量 | 10 items | |

GZ 3.0A/F



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

| 审批 | | | |
|--|----------------|------------------------|-------------|
| ROHS | 一致 | | |
| | | | |
| ママスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティスティス | | | |
| | 6.3 mm | 深度 (英寸) | 0.248 inch |
| ····································· | 32 mm | 高度 (英寸) | 1.2598 inch |
| 元 <u>年</u> 忠度 | 6.3 mm | 宽度 (英寸) | 0.248 inch |
| ~~~ 争重 | 2.11 g | 25/2 (71.3) | |
| 温度 | | | |
| 不境温度 | -5 °C40 °C | | |
| 不保产品合规 | | | |
| A 1=15.1 | A 15 | | |
| RoHS 合规状态 | 合规,无例外 | - 1/ 1/ 1/ | |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高 | 度关注物质 (SVHC) | |
| 其它技术参数 | | | |
| 安装指导 | 直接安装 | 安装方式 | 插入的 |
| 材料参数 | | | |
| 颜色编码 | 浅灰 | | |
| 系统特征值 | | | |
| | 熔丝附件 | | |
| 通用的 | | | |
| 安装指导 | 直接安装 | | |
| 额定数据 | | | |
| 额定电压 | 500 V | 额定电流 | 3 A |
| | | 1275-0710 | |
| | | | |
| ETIM 6.0 | EC000035 | ETIM 7.0 | EC000035 |
| TIM 8.0 | EC002704 | ETIM 9.0 | EC002704 |
| TIM 10.0 | EC002704 | ECLASS 9.0 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-20-01 | ECLASS 10.0 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-20-01 | ECLASS 12.0 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 13.0 | 27-14-20-01 | ECLASS 14.0 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-20-01 | | |

目录日期/图纸 2