

RS F20 X3 IN


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



冗余接口可接多种 IEC 60603-13 接插件。因此, 可以并行接入几个控制器, 虽然在对新系统进行测试时, 这些控制器不能同时工作。

通用订货数据

订货号	1461210000
类型	RS F20 X3 IN
GTIN (EAN)	4050118266948
数量	1 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	50 mm	深度 (英寸)	1.9685 inch
高度	70 mm	高度 (英寸)	2.7559 inch
宽度	40 mm	宽度 (英寸)	1.5748 inch
净重	57 g		

温度

存储温度	-40...60 °C	工作温度	-25...50 °C
------	-------------	------	-------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419

联接数据

回路数 (控制侧)	20 回路	接地	无
控制侧的接口	3 x IEC 60603-13/DIN 41651 的接插件		

测量数据

额定电压	50V AC / 70V DC	通道额定电流	0.5 A
总额定电流	3 A		

绝缘参数 (EN50178)

符合	DIN EN 50178	额定电压	50 V AC / 70 V DC
过压等级	II	污染等级	2
隔离测试交流电压	0.35 kV		

分类

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		