数据信息页

RS F20 X3 OUT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

冗余接口可接多种 IEC 60603-13 接插件。 因此, 可以并行接入几个控制器, 虽然在对新系统进行测试时, 这些控制器不能同时工作。

通用订货数据

订货号	1461220000	
类型	RS F20 X3 OUT	
GTIN (EAN)	4050118266955	
数量	1 items	

RS F20 X3 OUT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

 東批			
MAMID 认证			
ROHS	 一致		
尺寸和重量			
深	50 mm	深度 (英寸)	1.9685 inch
高度	70 mm	高度 (英寸)	2.7559 inch
宽度	40 mm	宽度 (英寸)	1.5748 inch
争重 ————————————————————————————————————	75 g		
温度			
存储温度	-4060 °C	工作温度	-2550 °C
环保产品合规			'
RoHS 合规状态	合规,有例外		
RoHS 豁免(如适用/已知)	7a		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a		
联接数据			
回路数(控制侧)	20 回路	接地	无
四路数(控制则) 控制侧的接口	3 x IEC 60603-13/DIN		儿
	41651 的接插件		
测量数据			
额定电压	50V AC / 70V DC		0.5 A
总额定电流	3 A		
绝缘参数 (EN50178)			,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DIN EN 50178		50 V AC / 70 V DC
_{학교} 过压等级	II	<u>● ● E E E E E E E E E E E E E E E E E </u>	2
^{以広寺级} 隔离测试交流电压	0.35 kV		۷
	3.55		
ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 9.0	27-33-02-92
ECLASS 9.1	27-24-22-92	ECLASS 10.0	27-33-02-92
ECLASS 11.0	27-33-02-92	ECLASS 12.0	27-33-02-92
ECLASS 13.0	27-33-02-92	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92	- -	

目录日期/图纸 2