

SCHT 5 S GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SCHT 5 S 成组记座可以直接卡在 TS32 安装导轨（G 型轨）或 TS35 安装导轨（U 型轨）上。您无需考虑接线端子型号，即可对端子条进行成组标记。

SchT 5 和 SchT 5 S 装配有 ESO 5、STR 5 防护条。

SchT 7 是折页式成组标记座，可以装插入式标签，对于压线框端子而言，使用非常容易。

SchT 7 装配有 ESO 7、STR 7 防护条或 DEK 5。

有关插入式标签和防护条请参见“附件”。

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | SCHT, 端子标记, 44.5 x 9.5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 灰色 |
| 订货号 | 1461730000 |
| 类型 | SCHT 5 S GR |
| GTIN (EAN) | 4050118267709 |
| 数量 | 20 items |

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|------------|
| 高度 | 44.5 mm | 高度 (英寸) | 1.752 inch |
| 宽度 | 9.5 mm | 宽度 (英寸) | 0.374 inch |
| 净重 | 3.64 g | | |

温度

| | |
|--------|--------------|
| 工作温度范围 | -40...100 °C |
|--------|--------------|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用数据

| | | | |
|--------------|------------------------------------|------|--|
| 打印方向 | 水平和垂直的 | | |
| 宽度 | 9.5 mm | | |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-2 | | |
| 最大工作温度 | 100 °C | | |
| 最小工作温度 | -40 °C | | |
| 颜色编码 | 灰色 | | |
| 基础材料 | 聚酰胺 66 | | |
| 每个包装单元的标记号数量 | 供电形式 | 元件部分 | |
| 每种组合对应的标识牌数 | 1 Component part = Terminal marker | | |
| 工作温度范围 | -40...100 °C | | |

连接器标记号

| | |
|----------------|---------|
| 间距 P (单位 : mm) | 5.00 mm |
|----------------|---------|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-11-92 | | |


SCHT 5 S GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

ESO 插入式标记号



通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|--|
| 类型 | ESO 5 S DIN A4 WS | 版本 | |
| 订货号 | 1631920000 | 端子标记号, 插入式标记号, 40 x 7 mm, 白色 | |
| GTIN (EAN) | 4008190206673 | | |
| 数量 | 10 ST | | |

STR 透明条



通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| 类型 | STR 5 S F.SCHT 5 S | 版本 | |
| 订货号 | 1631940000 | 端子标记号, 护罩, 40 x 7 mm, 透明 | |
| GTIN (EAN) | 4008190206697 | | |
| 数量 | 20 ST | | |

空白



ELS MultiCard 标记号可以使用 PrintJet、plotter 或 SMark 打印机进行印制。尤其是, 使用 PrintJet AVANCED 的彩色打印, 能以多种方式夺人眼球的标记电缆和端子条。
ELS 6/30 适合与 WKM 8/30 电缆标记号或 EM8/30 组标记座一起使用。
ELS 7/40 适合于 SchT5S 组标记座一起使用。
ELS 16/40 适合与 WKM 18/43 电缆标记号或 SchT5 组标记座一起使用。
针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

附件

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 类型 | ELS 7/40 MC NE WS | 版本 |
| 订货号 | 1045640000 | ELS, 插入式标记号, 0 - 0 mm, 40 x 7 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4032248836086 | |
| 数量 | 40 ST | |
| 类型 | ELS 7/40 MC NE GE | 版本 |
| 订货号 | 1045650000 | ELS, 插入式标记号, 0 - 0 mm, 40 x 7 mm, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4032248779635 | |
| 数量 | 40 ST | |