

VGM25-MS68 EMC 11-20SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

与插图相似



随着电子组件的灵敏度不断提高，电磁干扰频率不断提高，电缆接头需要在系统的屏蔽概念中发挥重要作用。这类EMC电缆接头采用360°筛查接线点，可屏蔽干扰频率。手指锁定密封件可提供出色的电缆保持和张力释放效果，其旁边的电缆接头符合EN 62444的机械要求。专利设计让组装变得轻松快捷。

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | 附件 |
| 订货号 | 1463720000 |
| 类型 | VGM25-MS68 EMC 11-20SET |
| GTIN (EAN) | 4050118269871 |
| 数量 | 1 items |

VGM25-MS68 EMC 11-20SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|----------|
| 长度 | 63.5 mm | 长度 (英寸) | 2.5 inch |
| 净重 | 94.44 g | | |

温度

温度限值 -40 °C ... 130 °C

环保产品合规

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 有例外 |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139 |

通用参数

| | | | |
|---------|-----------|--------------|-----------------|
| 最大电缆外径 | 20 mm | 最小电缆外径 | 11 mm |
| O 型圈 | NBR | 带 GWDR 的承托类型 | IP68 |
| 最大工作温度 | 130 °C | 最小工作温度 | -40 °C |
| 卤素 | 无卤 | 标准 | EN 45545-2:2013 |
| AF 尺寸 | 30 mm | 防护等级 | IP68 - 15 bar |
| 电缆接头 | M 25, EMC | 基础材料 | 黄铜材质, 镀镍的 |
| 螺纹 (外部) | M 25 | 螺纹长度 | 7.5 mm |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 | | |

VGM25-MS68 EMC 11-20SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

HDC 安装工具



魏德米勒针对实际用途进行深入开发，创造了许多专业的工具。
 我们提供多种实用的工具，例如：退针工具、压接工具和光纤工具，为您安全、精确地安装重载接插件提供保障。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------|--|
| 类型 | HDC FBS TOOL 13-50 | 版本 | |
| 订货号 | 8000015137 | Mounting tool | |
| GTIN (EAN) | 4050118292947 | | |
| 数量 | 1 ST | | |