

VGM25-MS68 EMC 11-20SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



随着电子组件的灵敏度不断提高，电磁干扰频率不断提高，电缆接头需要在系统的屏蔽概念中发挥重要作用。这类EMC电缆接头采用360°筛查接线点，可屏蔽干扰频率。手指锁定密封件可提供出色的电缆保持和张力释放效果，其旁边的电缆接头符合EN 62444的机械要求。专利设计让组装变得轻松快捷。

通用订货数据

版本	附件
订货号	1463720000
类型	VGM25-MS68 EMC 11-20SET
GTIN (EAN)	4050118269871
数量	1 items

VGM25-MS68 EMC 11-20SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

长度	63.5 mm	长度 (英寸)	2.5 inch
净重	94.44 g		

温度

温度限值	-40 °C ... 130 °C
------	-------------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

通用参数

最大电缆外径	20 mm	最小电缆外径	11 mm
O型圈	NBR	带 GWDR 的承托类型	IP68
最大工作温度	130 °C	最小工作温度	-40 °C
卤素	无卤	标准	EN 45545-2:2013
AF 尺寸	30 mm	防护等级	IP68 - 15 bar
电缆接头	M 25, EMC	基础材料	黄铜材质, 镀镍的
螺纹 (外部)	M 25	螺纹长度	7.5 mm

分类

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VGM25-MS68 EMC 11-20SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

HDC 安装工具



魏德米勒针对实际用途进行深入开发，创造了许多专业的工具。

我们提供多种实用的工具，例如：退针工具、压接工具和光纤工具，为您安全、精确地安装重载接插件提供保障。

通用订货数据

类型 HDC FBS TOOL 13-50

订货号 [8000015137](#)

GTIN (EAN) 4050118292947

数量 1 ST

版本

Mounting tool