

VGM25-MS68 EMC 11-20SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似

随着电子组件的灵敏度不断提高，电磁干扰频率不断提高，电缆接头需要在系统的屏蔽概念中发挥重要作用。这类EMC电缆接头采用360°筛查接线点，可屏蔽干扰频率。手指锁定密封件可提供出色的电缆保持和张力的释放效果，其旁边的电缆接头符合EN 62444的机械要求。专利设计让组装变得轻松快捷。

通用订货数据

版本	附件
订货号	1463720000
类型	VGM25-MS68 EMC 11-20SET
GTIN (EAN)	4050118269871
数量	1 items

VGM25-MS68 EMC 11-20SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

长度	63.5 mm	长度 (英寸)	2.5 inch
净重	94.44 g		

温度

温度限值 -40 °C ... 130 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

通用参数

最大电缆外径	20 mm	最小电缆外径	11 mm
O 型圈	NBR	带 GWDR 的承托类型	IP68
标准	EN 45545-2:2013	AF 尺寸	30 mm
防护等级	IP68 - 15 bar	电缆接头	M 25, EMC
基础材料	黄铜材质, 镀镍的	螺纹 (外部)	M 25
螺纹长度	7.5 mm		

分类

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01
ECLASS 13.0	27-14-08-01	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VGM25-MS68 EMC 11-20SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

HDC 安装工具

魏德米勒针对实际用途进行深入开发，创造了许多专业的工具。
我们提供多种实用的工具，例如：退针工具、压接工具和光纤工具，为您安全、精确地安装重载接插件提供保障。

通用订货数据

类型	HDC FBS TOOL 13-50	版本	
订货号	8000015137	Mounting tool	
GTIN (EAN)	4050118292947		
数量	1 ST		