

SAISGS-M-3A-6/8-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的各种直插式接头与电缆的总成。

反向插座和插槽，用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接，结实耐用，十分适合于机械工程。M8圆形接插件尤为适合空间有限的应用。

螺钉联接能在应用中得到广泛使用。导线,或是带管状端头的导线，可以插入连接件并用螺钉加固。这种经典又经济的联接,同样可以支持多导线联接。

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | 可现场安装的接插件, M8 |
| 订货号 | 1467550000 |
| 类型 | SAISGS-M-3A-6/8-M8 |
| GTIN (EAN) | 4050118273144 |
| 数量 | 1 items |

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E307231

尺寸和重量

净重

31.17 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7

SCIP

bcee35cf-c0f5-43d2-8daf-65ab0d08641a

技术资料 可定制接插件

| | | | |
|--------|---------------------|--------|----------------------|
| 回路数 | 3 | 编码 | 无 |
| 插针镀层 | 镀金的 | 联接类型 | 螺钉联接 |
| 外壳基本材料 | CuZn | 绝缘电阻 | 108 Ω |
| 最大电缆直径 | 8 mm | 最小电缆直径 | 6 mm |
| 最大压接面积 | 0.5 mm ² | 最小压接面积 | 0.14 mm ² |
| 额定电压 | 60 V | 额定电流 | 4 A |
| 防护等级 | IP67 | 插拔次数 | ≥ 100 |
| 污染等级 | 3 | 端头类型 | 公头 |
| 屏蔽连接 | 是 | 螺纹环材料 | 锌压铸 |
| 外壳温度范围 | -40 ... +85 °C | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002635 | ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-16 | | |