数据信息页

SAIE-M8S-8-TL-HW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





面板安装联接器用于传感器/执行器布线的设备侧联接。有 M12、M8 和 M5 几种规格。

通用订货数据

版本	内置插头, M8 thread, 紧固螺纹: M8, 回路数: 8, 股线 / 电缆长度:	
订货号	<u>1467610000</u>	
类型	SAIE-M8S-8-TL-HW	
GTIN (EAN)	4050118273502	
数量	20 items	

SAIE-M8S-8-TL-HW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS				
	—————————————————————————————————————			
尺寸和重量				
	4.97 g			
———————— 环保产品合规				
D 110 A 15115	# ^ T-4			
RoHS 合规状态		符合要求		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4			
电缆技术参数				
回路数	8			
回路数	8	编码	无	
		 联接类型	针	
<u>州</u> 州城沿 外壳基本材料	黄铜材质, 经镀镍处理的		30 V	
<u>列光堡平闪闪</u> 额定电流	1.5 A			
电缆接头	M 8	端头类型	公头	
<u> </u>	-25+85 °C	제 / / / 도		
	20 00 0			
标准				
\+1+ aa1= \ \	150 04070 0 404			
连接器标准	IEC 61076-2-104			
通用参数				
回路数	8	编码	 无	
<u>口 </u>	M8 thread		镀金的	
联接类型	针		黄铜材质, 经镀镍处理的	
<u> </u>	30 V		1.5 A	
歌足电压 防护等级			M 8	
初定电压 额定电压	30 V		M8	
<u> </u>	Dip soldering		M8	
<u> </u>	-25+85 °C		-	
		3-7771		
<i></i>				
ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC003568	
ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568	
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 9.0	27-44-03-09	
ECLASS 9.1	27-44-03-09	ECLASS 10.0	27-44-03-09	
ECLASS 11.0	27-44-01-10	ECLASS 12.0	27-44-01-10	
ECLASS 13.0	27-44-01-10	ECLASS 14.0	27-44-01-10	
ECLASS 15.0	27-44-01-10		2,	
	2, 1, 51 10			

目录日期/图纸 2

SAIE-M8S-8-TL-HW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

含红

插针分配方案

