


产品图片



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

版本	横联件（端子），螺钉固定的, 银灰色, 269 A, 回路数: 3, 间距 P（单位：mm）：54.00, 绝缘: 无, 宽度: 10 mm
订货号	1469090000
类型	WQV 95N/120N/5/3/1
GTIN (EAN)	4050118359275
数量	5 items
交货状态	已取消
有效期	2024-04-22T00:00:00+02:00

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	29 mm	深度 (英寸)	1.1417 inch
高度	120 mm	高度 (英寸)	4.7244 inch
宽度	10 mm	宽度 (英寸)	0.3937 inch
净重	0.1 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
------	-------	------	------

大小

间距 P (单位 : mm)	54.00 mm
----------------	----------

材料参数

基础材料	青铜 镀锌的	颜色编码	银灰色
------	--------	------	-----

系统特征值

类型	用于端子
----	------

通用的

回路数	3	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

额定数据

额定电流	269 A
------	-------

分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

辅助联接



附加联接让单独的分接电压成为可能。比如可用于总开关之前的应急电源，或者仅在应用内用作附加联接。

通用订货数据

类型	VH 36.1/8/6.4	版本	
订货号	1967100000	W系列, 间隔套筒	
GTIN (EAN)	4032248739202		
数量	5 ST		