

## SET PZ 6 ROTO L RC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



压接套件

### 通用订货数据

版本	压接工具类别, 压接钳: PZ 6 Roto L, 最小压接面积: 0.5, 颜色编码: Weidmueller
订货号	<a href="#">1470940000</a>
类型	SET PZ 6 ROTO L RC
GTIN (EAN)	4050118278132
数量	1 items
包装	塑料盒

## SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 尺寸和重量

深	261 mm	深度 (英寸)	10.2756 inch
高度	57 mm	高度 (英寸)	2.2441 inch
宽度	338 mm	宽度 (英寸)	13.3071 inch
净重	1592.8 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## 类别

压接范围, 最大	6 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	0.5 mm <sup>2</sup>
包装	塑料盒	压接钳	PZ 6 Roto L
颜色编码	Weidmueller	AEH 数量	4250 pcs.

## 分类

ETIM 8.0	EC000181	ETIM 9.0	EC000181
ETIM 10.0	EC000181	ECLASS 14.0	21-10-01-90
ECLASS 15.0	21-10-01-90		

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

附件

www.weidmueller.com

Crimping tools



用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

类型	PZ 6 ROTO L	版本
订货号	<a href="#">1444050000</a>	压接工具, 管状端头压接工具, 0.14mm², 6mm², 梯形
GTIN (EAN)	4050118248593	
数量	1 ST	

散包装



- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码

通用订货数据

类型	H0,5/14 OR	版本
订货号	<a href="#">0690700000</a>	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190015770	
数量	500 ST	
类型	H0,75/14 W	版本
订货号	<a href="#">0462900000</a>	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190033248	
数量	500 ST	
类型	H1,0/14 GE	版本
订货号	<a href="#">0463000000</a>	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190024697	
数量	500 ST	
类型	H1,5/14 R	版本
订货号	<a href="#">0463100000</a>	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190065089	
数量	500 ST	
类型	H2,5/15D BL	版本
订货号	<a href="#">9019160000</a>	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 蓝色
GTIN (EAN)	4008190028732	
数量	500 ST	

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

多袋连装



- 多袋连装
- 魏德米勒颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H4,0/18 GR SV	版本	
订货号	<a href="#">9026010000</a>	管状端头, 标准, 12 mm, 10 mm, 灰色	
GTIN (EAN)	4008190117382		
数量	250 ST		

导线额定截面积 6.0 mm<sup>2</sup>



- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H6,0/20 SW	版本	
订货号	<a href="#">0533500000</a>	管状端头, 标准, 14 mm, 12 mm, 黑色	
GTIN (EAN)	4008190183905		
数量	100 ST		

袋装



- 箱体由不易损坏的聚丙烯塑料制成
- 可移动存放, 一目了然, 占地小
- 有 2 个坚固的滑动锁
- 分类箱和分类盒可以竖放, 叠起堆放时不会滑动
- 可通过插件分割

通用订货数据

类型	KOFFER PSC4-01	版本	
订货号	<a href="#">9028860000</a>	工具, 分类箱	
GTIN (EAN)	4032248304608		
数量	1 ST		

**SET PZ 6 ROTO L RC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

附件

www.weidmueller.com

配件盒



- 箱体由不易损坏的聚丙烯塑料制成
- 可移动存放，一目了然，占地小
- 有 2 个坚固的滑动锁
- 分类箱和分类盒可以竖放，叠起堆放时不会滑动
- 可通过插件分割

通用订货数据

类型	EINSATZ A8-1 CL55	版本
订货号	<a href="#">9028460000</a>	类别 部件
GTIN (EAN)	4032248310029	
数量	100 ST	
类型	EINSATZ A7-1 CL55	版本
订货号	<a href="#">9028450000</a>	类别 部件
GTIN (EAN)	4032248310012	
数量	1 ST	