

**SAI-ADAPT-M8/M12 3P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



M8/M12 和 M12/M8 适配器用于插头尺寸的快速匹配。

**通用订货数据**

版本	Y 连接器, M8 / M12
订货号	<a href="#">1473460000</a>
类型	SAI-ADAPT-M8/M12 3P
GTIN (EAN)	4050118279696
数量	1 items

## SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致

UL File Number Search [UL 网站](#)

证书号 (cULus) E307231

## 尺寸和重量

净重 12.32 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 符合要求

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

## 技术资料 可定制接插件

回路数	3	编码	M12 = A-编码, M8 = 无
额定电压	24 V	防护等级	IP67
污染等级	3		

## 联接数据

单出线口 1 - 接插件	M8 针式	单出线口 2 - 接插件	M12 孔式
拧紧力矩	M12: 0.8Nm, M8: 0.5Nm		

## 标准

连接器标准 IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104

## 通用参数

回路数	3	编码	M12 = A-编码, M8 = 无
联接螺纹	M8 / M12	额定电压	24 V
防护等级	IP67	污染等级	3
端口 1	M8/M12	端口 2	螺钉
导线外径	-		

## 分类

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


**SAI-ADAPT-M8/M12 3P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

尺寸图



接线图

