

HDC HP ABGH COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

该保护外壳由耐海水腐蚀的压铸铝材制成。
外壳的特点包括高度防水防尘性，以及极高的耐冲击性。
考究的两层表面涂层保证多年的可靠实用。
所有螺钉、压接触点等外部附件均采用耐腐蚀的不锈钢制
成。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 盖
订货号	1473470000
类型	HDC HP ABGH COVER
GTIN (EAN)	4050118279917
数量	1 items

HDC HP ABGH COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

宽度	41.3 mm	宽度 (英寸)	1.626 inch
直径	55 mm	净重	121 g

温度

温度限值	-40 °C ... 120 °C
------	-------------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

颜色编码	黑 (类似RAL 9005)	表面处理	粉末涂层
型号	盖	外壳材料	铸铝
系列	高能量	垫圈材料	EPDM

通用参数

外壳设计	盖板	阻燃等级符合 UL 94	V-0
颜色编码	黑 (类似RAL 9005)	表面处理	粉末涂层
型号	盖	系列	高能量
不含卤素	false	防护等级	锁定时为 IP68

尺寸

宽度	41.3 mm
----	---------

重要注意事项

产品信息	内部产生的电压可能会与工作电压叠加, 并包含相应的峰值, 具体取决于预期运行情况。必须确保这些峰值电压不超过额定电压。如果应用超出此技术规格, 请联系我们。
------	--

分类

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		