


HDC HP550 ABGH BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



该保护外壳由耐海水腐蚀的压铸铝材制成。
外壳的特点包括高度防水防尘性，以及极高的耐冲击性。
考究的两层表面涂层保证多年的可靠实用。
所有螺钉、压接触点等外部附件均采用耐腐蚀的不锈钢制成。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 1500 V, 螺钉联接, 安装尺寸: 550
订货号	1475700000
类型	HDC HP550 ABGH BG
GTIN (EAN)	4050118282313
数量	1 items

HDC HP550 ABGH BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	80 mm	深度 (英寸)	3.1496 inch
高度	152 mm	高度 (英寸)	5.9842 inch
宽度	60 mm	宽度 (英寸)	2.3622 inch
净重	725.26 g		

温度

温度限值 -40 °C ... 120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a

通用参数

联接类型	螺钉联接	颜色编码	黑 (类似RAL 9005)
表面处理	粉末涂层	外壳材料	铸铝
系列	高能量	垫圈材料	硅橡胶
触点材料	铜合金		

通用参数

联接类型	螺钉联接	外壳设计	穿体式插座外壳
安装尺寸	550	阻燃等级符合 UL 94	V-0
颜色编码	黑 (类似RAL 9005)	表面处理	粉末涂层
系列	高能量	额定电压 (DIN EN 61984)	1500 V
不含卤素	false	BG	550
防护等级	IP68, 插接状态下		

尺寸

宽度 60 mm

重要注意事项

产品信息 内部产生的电压可能会与工作电压叠加, 并包含相应的峰值, 具体取决于预期运行情况。必须确保这些峰值电压不超过额定电压。如果应用超出此技术规格, 请联系我们。

分类

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC HP550 ABGH BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

外壳



该保护外壳由耐海水腐蚀的压铸铝材制成。外壳的特点包括高度防水防尘性，以及极高的耐冲击性。考究的两层表面涂层保证多年的可靠实用。所有螺钉、压接触点等外部附件均采用耐腐蚀的不锈钢制成。

通用订货数据

类型	HDC HP ABGH COVER	版本	
订货号	1473470000	HDC - 外壳, 盖	
GTIN (EAN)	4050118279917		
数量	1 ST		