

HDC HP550 CP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

配件特别适合用于车厢与车厢的连接，是专为大功率端壁联接所开发的产品，从而显著提高接插件的附加价值。易于安装，编码插针杜绝极性反接，塑料护盖能充分防尘，同时，铝制护盖采用了绝对防水和防尘的设计。这些附件充分补充了整个系统应用。

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | HDC - 外壳 |
| 订货号 | 1475840000 |
| 类型 | HDC HP550 CP |
| GTIN (EAN) | 4050118282511 |
| 数量 | 200 items |

HDC HP550 CP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

| | |
|------|----|
| RoHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|-------|---------|-------------|
| 深 | 16 mm | 深度 (英寸) | 0.6299 inch |
| 直径 | 5 mm | 净重 | 1.86 g |

温度

| | |
|------|-------------------|
| 温度限值 | -40 °C ... 120 °C |
|------|-------------------|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 符合要求 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用参数

| | | | |
|------|-------|------|--------|
| 颜色编码 | 银色 | 表面处理 | 经镀锌处理的 |
| 基础材料 | 镀锌不锈钢 | | |

通用参数

| | | | |
|--------------|--------|------|-------|
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 | 颜色编码 | 银色 |
| 表面处理 | 经镀锌处理的 | 基础材料 | 镀锌不锈钢 |
| 不含卤素 | false | | |

重要注意事项

| | |
|------|---|
| 产品信息 | 内部产生的电压可能会与工作电压叠加，并包含相应的峰值，具体取决于预期运行情况。必须确保这些峰值电压不超过额定电压。如果应用超出此技术规格，请联系我们。 |
|------|---|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |