数据信息页

HDC HP550 CP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







配件特别适合用于车厢与车厢的连接,是专为大功率端壁联接所开发的产品,从而显著提高接插件的附加价值。易于安装,编码插针杜绝极性反接,塑料护盖能充分防尘,同时,铝制护盖采用了绝对防水和防尘的设计。这些附件充分补充了整个系统应用。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳	
订货号	<u>1475840000</u>	
类型	HDC HP550 CP	
GTIN (EAN)	4050118282511	
数量	200 items	

HDC HP550 CP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
DOLLO	75 h-			
ROHS	一致			
尺寸和重量				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	16 mm	深度 (英寸)	0.6299 inch	
直径	5 mm	 净重	0.53 g	
温度				
温度限值	-40 °C 120 °C			
环保产品合规	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
- I NV HH H MAN				
RoHS 合规状态	符合要求			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
通用参数				
颜色编码	 银色	表面处理		
基础材料	镀锌不锈钢	NHAC-1		
通用参数				
四級なんななる。	V/ 0	並た 400万	19 A	
阻燃等级符合 UL 94 表面处理	V-0 经镀锌处理的	 颜色编码 基础材料	银色	
<u> </u>	false		ななけつ、おかけ	
重要注意事项	1		"	
产品信息	内部产生的电压可能会与工作电压叠加,并包含相应的峰值,具体取决于预期运行情况。必须确保证 些峰值电压不超过额定电压。如果应用超出此技术规格,请联系我们。			
ETIMA C. O.	F0000407	FTIM 7.0	50000407	
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC000437 EC000437	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000437 EC000437	
ETIM 10.0	EC000437 EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02	
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-44-02-02	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-44-02-02	
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02	
ECLASS 15.0	27-44-02-02			

目录日期/图纸 2