

HDC HP550 CP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



配件特别适用于车厢与车厢的连接，是专为大功率端壁联接所开发的产品，从而显著提高接插件的附加价值。易于安装，编码插针杜绝极性反接，塑料护盖能充分防尘，同时，铝制护盖采用了绝对防水和防尘的设计。这些附件充分补充了整个系统应用。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 0 V, 回路数: 0, 螺钉联接, 安装尺寸: 其他
订货号	1475840000
类型	HDC HP550 CP
GTIN (EAN)	4050118282511
数量	200 items

HDC HP550 CP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	16 mm	深度 (英寸)	0.6299 inch
高度	5 mm	高度 (英寸)	0.1968 inch
宽度	5 mm	宽度 (英寸)	0.1968 inch
直径	5 mm	净重	1.86 g

温度

温度限值 -40 °C ... 120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 符合要求
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

联接类型	螺钉联接	颜色编码	银色
最大压接面积	0 mm ²	表面处理	经镀锌处理的
基础材料	镀锌不锈钢		

通用参数

回路数	0	联接类型	螺钉联接
安装尺寸	其他	阻燃等级符合 UL 94	V-0
颜色编码	银色	表面处理	经镀锌处理的
基础材料	镀锌不锈钢	额定电压 (DIN EN 61984)	0 V
不含卤素	false	EMC 外壳	无
BG	其他		

尺寸

宽度 5 mm

重要注意事项

产品信息 内部产生的电压可能会与工作电压叠加，并包含相应的峰值，具体取决于预期运行情况。必须确保这些峰值电压不超过额定电压。如果应用超出此技术规格，请联系我们。

分类

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		