


**H4,0/18D GR SP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



- 散装，提供塑料袋包装
- 多袋连装 (5袋 x 100个)
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

**通用订货数据**

版本	管状端头, 标准, 12 mm, 10 mm, 灰色
订货号	<a href="#">1476290000</a>
类型	H4,0/18D GR SP
GTIN (EAN)	4050118283204
数量	100 items
包装	分包包装

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
UR 证书号	E354986

## 尺寸和重量

净重	0.22 g
----	--------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## PW6 技术数据

物品描述	带塑料套的管状端头, 灰色	类型	标准
------	---------------	----	----

## 管状端头

插针镀层直径 (D1)	2.8 mm	插针镀层长度 (L2)	10 mm
环直径(D2)	4.8 mm	塑料套厚度 (S2)	0.3 mm
L1 (mm)	18.00 mm	导线最大压接面积 AWG	AWG 12
金属管厚度(S1)	0.2 mm	剥线长度	12 mm
导线压接面积	4 mm <sup>2</sup>	颜色编码	DIN

## 分类

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

图纸

图纸

