

H0,5/14D W SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



- 散装，提供塑料袋包装
- 多袋连装 (5袋 x 100个)
- 成条包装管状端头 (50个)
- 成卷包装管状端头 (5000个)
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | 管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 白色 |
| 订货号 | 1476300000 |
| 类型 | H0,5/14D W SP |
| GTIN (EAN) | 4050118283181 |
| 数量 | 100 items |

技术数据

审批

MAMID 认证



| | |
|-----------------------|-----------------------|
| ROHS | 一致 |
| UL File Number Search | UL 网站 |
| UR 证书号 | E354986 |

尺寸和重量

| | |
|----|--------|
| 净重 | 0.08 g |
|----|--------|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

PW6 技术数据

| | | | |
|------|---------------|----|----|
| 物品描述 | 带塑料套的管状端头, 白色 | 类型 | 标准 |
|------|---------------|----|----|

管状端头

| | | | |
|-------------|---------------------|--------------|---------|
| 插针镀层直径 (D1) | 1 mm | 插针镀层长度 (L2) | 8 mm |
| 环直径(D2) | 2.6 mm | 塑料套厚度 (S2) | 0.25 mm |
| L1 (mm) | 14.00 mm | 导线最大压接面积 AWG | AWG 20 |
| 金属管厚度(S1) | 0.15 mm | 剥线长度 | 10 mm |
| 导线压接面积 | 0.5 mm ² | 颜色编码 | DIN |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

图纸

图纸

