


**H0,75/14D GR SP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



- 散装，提供塑料袋包装
- 多袋连装 (5袋 x 100个)
- 成条包装管状端头 (50个)
- 成卷包装管状端头 (5000个)
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

版本	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 灰色
订货号	<a href="#">1476310000</a>
类型	H0,75/14D GR SP
GTIN (EAN)	4050118283303
数量	100 items

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
UR 证书号	E354986

## 尺寸和重量

净重	0.09 g
----	--------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## PW6 技术数据

物品描述	带塑料套的管状端头, 灰色	类型	标准
------	---------------	----	----

## 管状端头

插针镀层直径 (D1)	1.2 mm	插针镀层长度 (L2)	8 mm
环直径(D2)	2.8 mm	塑料套厚度 (S2)	0.25 mm
L1 (mm)	14.00 mm	导线最大压接面积 AWG	AWG 18
金属管厚度(S1)	0.15 mm	剥线长度	10 mm
导线压接面积	0.75 mm <sup>2</sup>	颜色编码	DIN

## 分类

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

图纸

图纸

