


**H1,5/14D SW SP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

与插图相似



- 由聚丙烯制成的进料器
  - 耐高温可达 105°C
  - 进料器也可根据需求由阻燃材料制成
- 适用于 0.14-150 mm<sup>2</sup> 的导线 (AWG 26-300MCM)  
材料 E-Cu, 电镀锡  
尺寸误差根据 DIN 46228 第 4 部分

**通用订货数据**

版本	管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 黑色
订货号	<a href="#">1476330000</a>
类型	H1,5/14D SW SP
GTIN (EAN)	4050118283075
数量	100 items

**H1,5/14D SW SP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

MAMID 认证



RoHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
UR 证书号	E354986

**尺寸和重量**

净重	0.12 g
----	--------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**PW6 技术数据**

物品描述	带塑料套的管状端头, 黑色	类型	标准
------	---------------	----	----

**管状端头**

插针镀层直径 (D1)	1.7 mm	插针镀层长度 (L2)	8 mm
环直径(D2)	3.5 mm	塑料套厚度 (S2)	0.25 mm
L1 (mm)	14.00 mm	导线最大压接面积 AWG	AWG 16
金属管厚度(S1)	0.15 mm	剥线长度	10 mm
导线压接面积	1.5 mm <sup>2</sup>	颜色编码	DIN

**分类**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**H1,5/14D SW SP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

图纸

